

SAC-3P-M 8MS/15,0-PUR/M 8FS SH - Sensor-/actorkabel



1455311

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1455311>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR, halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, rechte steker M8, op rechte bus M8, kabellengte: 15 m

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1455311
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	25 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	AF1BIA
Productcode	AF1BIA
GTIN	4046356576086
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	409,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	424,7 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	PL

SAC-3P-M 8MS/15,0-PUR/M 8FS SH - Sensor-/actorkabel



1455311

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1455311>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Sensor-/actorkabel
aantal polen	3
Aantal kabelAansluitingen	1
Afgeschermd	ja
polarisatie	A

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
Materiaal wartel	zinksputgietwerk, vernikkeld

Elektrische eigenschappen

isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
nominale spanning U_N	48 V AC
	60 V DC
nominale stroom I_N	4 A

Signalering

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	nee

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm	connector recht M8
aantal polen	3
Type polarisatie	A

Aansluiting 2

bouwvorm	Busconnector recht M8
aantal polen	3

Kabel/leiding


kabellengte	15 m
-------------	------

SAC-3P-M 8MS/15,0-PUR/M 8FS SH - Sensor- /actorkabel

1455311

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1455311>

PUR halogeenvrij zwart [PUR]

Maatschets	
Kabelgewicht	26 kg/km
UL AWM Style	20549
aantal polen	3
Afgeschermd	ja
Kabeltype	PUR halogeenvrij zwart [PUR]
aderopbouw signaalleiding	32x 0,10 mm
AWG signaalleiding	24
aderdoorsnede	3x 0,25 mm ² (signaalader)
aderdiameter inclusief isolatie	1,17 mm ±0,02 mm (signaalader)
kabelbuitendiameter	4,35 mm ±0,2 mm
buitenmantel, materiaal	PUR
buitenmantel, kleur	zwartgrijs RAL 7021
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie	PP
afzonderlijke ader, kleur	bruin, blauw, zwart
wanddikte isolatie	≥ 0,21 mm (aderisolatie) ≥ 0,50 mm (buitenmantel)
compleet getwist	3 aders in de lengte getwist
optische schermafdekking	80 %
max. aderweerstand	max. 79 Ω/km
isolatieweerstand	≥ 100 GΩ*km
nominale spanning kabel	300 V
Testspanning	3000 V
kleinste buigradius, permanent gelegd	22 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd	44 mm
Dynamische belastbaarheid (buigen)	max. aantal buigcycli: 10000000, buigradius: 50 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s ²
Halogeenvrij	volgens DIN VDE 0472 deel 815
vlambestendigheid	volgens UL 758/1581 FT2 DIN EN 60332-2-2 (20 s)
oliebestendigheid	volgens DIN EN 60811-2-1
Overige bestendigheid	goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen hydrolyse- en microbenbestendig beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A)

SAC-3P-M 8MS/15,0-PUR/M 8FS SH - Sensor-actorkabel



1455311

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1455311>

Bijzondere eigenschappen	kabelrupsbestendig
	siliconenvrij
	vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
	-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 90 °C (stekker/bus)
	-25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
	-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)


SAC-3P-M 8MS/15,0-PUR/M 8FS SH - Sensor- /actorkabel

1455311

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1455311>


Tekeningen

Maatschets



Steker M8 x 1, recht, afgeschermd

Maatschets



Bus M8 x 1, recht, afgeschermd

1455311


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1455311>

schematekening



Poolschema steker M8, 3-polig, aanzicht stiftzijde

schematekening



Poolschema M8-busconnector, 3-polig

SAC-3P-M 8MS/15,0-PUR/M 8FS SH - Sensor- /actorkabel



1455311

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1455311>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-M 8MS/15,0-PUR/M 8FS SH - Sensor-actorkabel



1455311

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1455311>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl