

SACC-DSI-M 8MS-4CON-L180 SH - Apparaatconnector achterwand



1456019

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1456019>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Apparaatconnector achterwand, Universeel, 4-polig, Stift, recht, M8, A-polarisatie, Golfsolderen

Uw voordelen

- eenvoudige printplaatmontage: 1-delige connector voor golfsolderen
- gangbare poolschema's en polarisaties voor de overdracht van signalen met uniforme design-in-bouwvorm
- voor hoge overdrachtszekerheid: schermansluiting op de behuizing en vergrendeling op de printplaat

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1456019
Verpakkingseenheid	20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	20 Stuks
Verkoopcode	ABQJAA
Productcode	ABQJAA
GTIN	4046356605946
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	6,13 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	5,976 g
Douanetariefnr	85366990
Land van herkomst	DE

SACC-DSI-M 8MS-4CON-L180 SH - Apparaatconnector achterwand



1456019

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1456019>

Technische gegevens

Montage

montagetechniek	Achterwandmontage (M8 x 1, met vlakke moer)
Aanhaalmoment	1 Nm ... 1,5 Nm (aan de inbouwzijde)

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (apparaatzijde)
sensor type	Universeel
aantal polen	4
Afgeschermd	ja
polarisatie	A
Schroefdraadsoort	M8

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	NBR
materiaal contact	Cu-legering
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PA 6.6
Materiaal wartel	zinkspluitgietwerk, vernikkeld

Elektrische eigenschappen

test-stootspanning	1,5 kV
Contactweerstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
nominale spanning U_N	48 V AC
	60 V DC
nominale stroom I_N	4 A

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aansluitmethode	Golfsolderen
Type contactaansluiting	Stift
Aanhaalmoment	1 Nm ... 1,5 Nm (aan de inbouwzijde)

Connectoren

Aansluiting 1

SACC-DSI-M 8MS-4CON-L180 SH - Apparaatconnector achterwand



1456019

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1456019>

bouwworm kop	Stift
kabeluitgang kop	recht
schroefdraadsoort kop	M8
polarisatie	A

Kabel/leiding

Signaalsoort/categorie	Universeel
------------------------	------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-40 °C ... 85 °C
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Normen en bepalingen

normcode	Ronde connectors M8
normen/bepalingen	overeenkomstig IEC 61076-2-104


SACC-DSI-M 8MS-4CON-L180 SH - Apparaatconnector achterwand

1456019

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1456019>

Tekeningen

schematekening



Poolschema steker M8, 4-polig, aanzicht stiftzijde

SACC-DSI-M 8MS-4CON-L180 SH - Apparaatconnector achterwand



1456019

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1456019>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1456019>

 cUL Recognized Toelatings-ID: E221474-20070307				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	30 V	4 A	24	-

 UL Recognized Toelatings-ID: E221474-20070307				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	30 V	4 A	24	-

SACC-DSI-M 8MS-4CON-L180 SH - Apparaatconnector achterwand



1456019

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1456019>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M 8MS-4CON-L180 SH - Apparaatconnector achterwand



1456019

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1456019>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	8064f459-fa3d-444d-80fd-4c0be55af2fd

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl