

SAC-MR/0,15-116/2XA-1L-Z SCO - Dubbele ventielstekeradapter



1458143

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1458143>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Dubbele ventielstekeradapter, Universeel, 4-polig, PUR/PVC, zwart RAL 9005, connector haaks M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op Ventielsteker A, met 1 led, Schakeling: Z-diode en Ventielsteker A, met 1 led, Schakeling: Z-diode, ventielstekerafstand: 0,15 m

Uw voordelen

- Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
- Efficiënt: aansturing van ventielen met twee aansluitingen via slechts één aansluitkabel
- Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1458143
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF1DPA
Productcode	AF1DPA
GTIN	4046356638562
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	66,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	66,5 g
Douanetariefnnummer	85444290
Land van herkomst	PL

SAC-MR/0,15-116/2XA-1L-Z SCO - Dubbele ventielstekeradapter



1458143

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1458143>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Ventielstekeradapter
sensor type	Universeel
aantal polen	4
Aantal kabelAansluitingen	1
polarisatie	A

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	0,6 Nm (Ventielsteker)
---------------	------------------------

Elektrische eigenschappen

isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
nominale spanning U_N	24 V AC
	24 V DC
nominale stroom I_N	4 A

Gegevens ventielsteker

bevestigingsschroeven	M3 x 29
Impulsvermogen	40 W (bij 100 μ s rechthoekige impuls)
Klemspanning	70 V (bij 2 mA constante stroom)
Sperspanning	50 V

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	50 (Ventielsteker)
------------	--------------------

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	TPU
materiaal behuizing ventielsteker	TPU
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	PA 6.6
materiaal contact	CuSn
materiaal contactblok ventielsteker	PA 6.6
materiaal contactoppervlak	Sn
Materiaal wartel	zinksputgietwerk, vernikkeld

SAC-MR/0,15-116/2XA-1L-Z SCO - Dubbele ventielstekeradapter



1458143

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1458143>

Signalering

statusindicatie	1 led
statusindicatie aanwezig	ja

Connectoren

Aansluiting 1

bouwworm	connector haaks M12 SPEEDCON
aantal polen	4
Type vergrendeling	SPEEDCON
Type polarisatie	A

Aansluiting 2

bouwworm	Ventielsteker A
materiaal	CuSn (contact)
	Sn (contactoppervlak)
	PA 6.6 (Contactblok)
	TPU (Behuizing)
beveiligingsschakeling	Z-diode

Aansluiting 3

bouwworm	Ventielsteker A
materiaal	CuSn (contact)
	Sn (contactoppervlak)
	PA 6.6 (Contactblok)
	TPU (Behuizing)
beveiligingsschakeling	Z-diode

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) (Ventielsteker)	-25 °C ... 85 °C (Ventielsteker)

Normen en bepalingen

M12

normcode	M12-connector
normen/bepalingen	IEC 61076-2-101

Ventielstekers

normcode	Ventielstekers
normen/bepalingen	EN 175301-803


SAC-MR/0,15-116/2XA-1L-Z SCO - Dubbele ventielstekeradapter

1458143

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1458143>

Tekeningen

Maatschets




Dubbele ventielsteker, 2 x type A

SAC-MR/0,15-116/2XA-1L-Z SCO - Dubbele ventielstekeradapter

1458143


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1458143>

Maatschets



Ventielstekerafstand

schematekening




Poolschema ventielsteker, type A

SAC-MR/0,15-116/2XA-1L-Z SCO - Dubbele ventielstekeradapter

1458143

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1458143>

schakelschema



Contactbezetting van de dubbele ventielsteker

SAC-MR/0,15-116/2XA-1L-Z SCO - Dubbele ventielstekeradapter



1458143

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1458143>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1458143>

 CSAus Toelatings-ID: 13631				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
	keine			
	24 V	4 A	-	-

SAC-MR/0,15-116/2XA-1L-Z SCO - Dubbele ventielstekeradapter



1458143

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1458143>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27060312
ECLASS-15.0	27060312

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-MR/0,15-116/2XA-1L-Z SCO - Dubbele ventielstekeradapter



1458143

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1458143>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	1,487 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl