

SAC-4P-MS/A-1L-Z D SCO - Ventielsteker



1458583

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1458583>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Ventielsteker, 4-polig, connector recht M12, polarisatie: A, op Ventielsteker A (DESINA), met 1 led, Schakeling: Z-diode

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1458583
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF1GDA
Productcode	AF1GDA
GTIN	4046356639033
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	32,014 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	32,6 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens


Artikeleigenschappen

Producttype	Ventielstekeradapter
aantal polen	4
Aantal kabelAansluitingen	1
polarisatie	A

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Afmetingen

Maatschets		
Breedte	28 mm	
Hoogte	42,4 mm	
lengte	41 mm	

aansluitgegevens

Aansluitmethode	M12-connector
Aanhaalmoment	0,6 Nm (Ventielsteker)

Elektrische eigenschappen

isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
nominale spanning U_N	24 V AC
	24 V DC
nominale stroom I_N	4 A

Gegevens ventielsteker

bevestigingsschroeven	M3 x 29
Impulsvermogen	40 W (bij 100 μ s rechthoekige impuls)
Klemspanning	70 V (bij 2 mA constante stroom)
Sperspanning	50 V

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	50 (Ventielsteker)
------------	--------------------

SAC-4P-MS/A-1L-Z D SCO - Ventielsteker



1458583

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1458583>

≥ 100 (M12-connector)

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	TPU
materiaal behuizing ventielsteker	TPU
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	PA 66
materiaal contact	CuSn
materiaal contactblok ventielsteker	PA 6.6
materiaal contactoppervlak	Sn
Materiaal wartel	zinkspuitgietwerk, vernikkeld

Signalering

statusindicatie	led (geel)
statusindicatie aanwezig	ja

Connectoren

Aansluiting 1

bouwworm	connector recht M12
aantal polen	4
Type polarisatie	A

Aansluiting 2

bouwworm	Ventielsteker A (DESINA)
aantal polen	4
materiaal	CuSn (contact)
	Sn (contactoppervlak)
	PA 6.6 (Contactblok)
	TPU (Behuizing)
beveiligingsschakeling	Z-diode

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) (Ventielsteker)	-25 °C ... 85 °C (Ventielsteker)

Normen en bepalingen

M12

normcode	M12-connector
normen/bepalingen	IEC 61076-2-101

SAC-4P-MS/A-1L-Z D SCO - Ventielsteker



1458583

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1458583>

Ventielstekers

normcode	Ventielstekers
normen/bepalingen	EN 175301-803


SAC-4P-MS/A-1L-Z D SCO - Ventielsteker

1458583


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1458583>



Tekeningen



schematekening



Poolschema steker M12, 4-polig, A-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde


SAC-4P-MS/A-1L-Z D SCO - Ventielsteker

1458583

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1458583>




schematekening



Poolschema ventielsteker, type A

schakelschema



Pin 1 / 2 = diagnose

SAC-4P-MS/A-1L-Z D SCO - Ventielsteker



1458583

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1458583>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1458583>

DNV

Toelatings-ID: TAE00002K4



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

SAC-4P-MS/A-1L-Z D SCO - Ventielsteker



1458583

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1458583>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440105
ECLASS-15.0	27440105

ETIM

ETIM 9.0	EC003623
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Diboron trioxide(CAS-nr.: 1303-86-2)
	Lead monoxide (lead oxide)(CAS-nr.: 1317-36-8)
SCIP	4d47ce34-1fa8-4118-8db1-9933efb5d8ce

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	1,049 kg CO2e
---------	---------------