

# HC-B 16-TMB-100/O1STM32S-EEE - Behuizing



1460370

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1460370>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



HEAVYCON ADVANCE-wartelbehuizing B16, met bajonetvergrendeling (binnenzeskant) van roestvaststaal, zeewaterbestendig aluminium, hoogte: 100 mm, met schroefdraad 1 x M32, zijdelingse kabelaansluiting, zonder oppervlakte; geleidende afdichting (EMC-eigenschappen)

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1460370       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | AF7AAA        |
| Productcode                             | AF7AAA        |
| GTIN                                    | 4046356592697 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 400,6 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 400,6 g       |
| Douanetariefnummer                      | 85389099      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens


### Opmerking

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| Algemeen | voor contactblokken HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
|----------|-------------------------------------------------------------|

### Artikeleigenschappen

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Producttype               | Behuizingen met bajonetvergrendeling |
| Behuizingstype            | Wartelbehuizing                      |
| toepassing                | offshore/EMC                         |
| bouwworm                  | B16                                  |
| Aantal kabelAansluitingen | 1                                    |
| schroefmethode            | 1x M32                               |
| bevestigingsschroeven     | M6                                   |
| Afgeschermd               | ja                                   |
| kabeluitgang              | zijdelings                           |
| Pg-wartel                 | zonder                               |

### Afmetingen

|            |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets |  |
| Breedte    | 57 mm                                                                                |
| Hoogte     | 100 mm                                                                               |
| lengte     | 126 mm                                                                               |

### Materiaal

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| materiaal afdichting           | NBR, geleidend                        |
| materiaal behuizing            | spuitgietaluminium, zeewaterbestendig |
| materiaal behuizingsoppervlak  | zonder coating                        |
| materiaal vergrendelingsbeugel | roestvaststaal                        |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| beschermklasse                 | IP66              |
|                                | IP67              |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |

### Mechanische eigenschappen


#### Mechanische gegevens

|                    |         |
|--------------------|---------|
| schroefmethode     | 1x M32  |
| type vergrendeling | Schroef |


## Montage

|                       |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage-instructie    | Om een optimale afschermende werking te bereiken, dient een eventueel op de schakelkastwand aangebrachte isolerende poedercoating in de buurt van de profielafdichting te worden verwijderd. |
| bevestigingsschroeven | M6                                                                                                                                                                                           |

## Tekeningen



Maatschets



montage-uitsparing

1) bij toepassing van stalen M4-schroeven

2) bij toepassing van zelftappende schroeven (Torx® 20, M4)

# HC-B 16-TMB-100/O1STM32S-EEE - Behuizing

1460370

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1460370>



## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1460370>



**EAC**

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

1460370

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1460370>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)