

SAC-4P-100,0-150/0,34 - Kabelrol

1501757

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1501757>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



per meter, Kabelrol, PUR halogeenvrij, oranje RAL 2003, 4-draads, kleur losse ader: bruin, wit, blauw, zwart, kabellengte: 100 m, lasparelbestendig, netstructuur

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1501757
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	AF1LBA
Productcode	AF1LBA
GTIN	4017918813468
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3.498,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3.454,4 g
Douanetariefnummer	85444995
Land van herkomst	DE

SAC-4P-100,0-150/0,34 - Kabelrol

1501757

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1501757>



Technische gegevens


Artikeleigenschappen

Producttype	Kabel per meter
aantal polen	4

Kabel/leiding

kabellengte	100 m
-------------	-------

PUR netstructuur, halogeenvrij oranje [150]

Maatschets	
aantal polen	4
Afgeschermd	nee
Kabeltype	PUR netstructuur, halogeenvrij oranje [150]
aderopbouw signaalleiding	19x 0,15 mm
AWG signaalleiding	22
aderdoorsnede	4x 0,34 mm ² (signaalader)
aderdiameter inclusief isolatie	1,05 mm ±0,05 mm (signaalader)
kabelbuitendiameter	5,20 mm ±0,2 mm
buitenmantel, materiaal	PUR
buitenmantel, kleur	oranje RAL 2003
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie	PE
afzonderlijke ader, kleur	bruin, wit, blauw, zwart
compleet getwist	4 aders in de lengte getwist
slaglengte compleet getwist	27 mm
max. aderweerstand	max. 57 Ω/km
nominale spanning kabel	320 V (AC)
Testspanning	2500 V (50 Hz, 5 minuten)
kleinste buigradius, permanent gelegd	min. 15 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd	min. 30 mm
Dynamische belastbaarheid (buigen)	max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 52 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s
Dynamische belastbaarheid (torsie)	Torsie: ±360 °/m
Halogeenvrij	de kabel is halogeenvrij
Overige bestendigheid	hydrolyse- en microbenbestendig bestand tegen lasspatten

SAC-4P-100,0-150/0,34 - Kabelrol



1501757

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1501757>

Bijzondere eigenschappen	siliconenvrij
	netstructuur
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-50 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage)
	-40 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-50 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage)
	-40 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage)

SAC-4P-100,0-150/0,34 - Kabelrol

1501757

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1501757>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1501757>



EAC-RoHS

Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00371

SAC-4P-100,0-150/0,34 - Kabelrol



1501757

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1501757>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

ETIM

ETIM 9.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P-100,0-150/0,34 - Kabelrol



1501757

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1501757>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl