

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH - Apparaatconnector achterwand



1456158

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1456158>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Apparaatconnector achterwand, 4-polig, bus, haaks, M8, A-polarisatie, Golfsolderen

Uw voordelen

- eenvoudige printplaatmontage: 1-delige connector voor golfsolderen
- gangbare poolschema's en polarisaties voor de overdracht van signalen met uniforme design-in-bouwvorm
- voor hoge overdrachtszekerheid: schermansluiting op de behuizing en vergrendeling op de printplaat

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1456158
Verpakkingseenheid	20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	20 Stuks
Verkoopcode	ABQJBB
Productcode	ABQJBB
GTIN	4046356605731
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	7,136 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	7,095 g
Douanetarifnummer	85366990
Land van herkomst	DE

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH - Apparaatconnector achterwand



1456158

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1456158>

Technische gegevens

Montage

montagetechniek	Achterwandmontage (M10, met vlakke moer)
Aanhaalmoment	1 Nm ... 1,5 Nm (aan de inbouwzijde)

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (apparaatzijde)
aantal polen	4
Afgeschermd	ja
polarisatie	A
Schroefdraadsoort	M8

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Materiaal

materiaal behuizing	GD-Zn
materiaal Behuizingsoppervlak	Ni
materiaal Isolatiebehuizing	PA 6.6
materiaal contact	Cu-legering
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal Afdichting	NBR
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB

Elektrische eigenschappen

test-stootspanning	1,5 kV
Contactweerstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
nominale spanning U_N	48 V AC
	60 V DC
nominale stroom I_N	4 A

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aansluitmethode	Golfsolderen
Type contactaansluiting	Bus
Aanhaalmoment	1 Nm ... 1,5 Nm (aan de inbouwzijde)

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH - Apparaatconnector achterwand



1456158

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1456158>

steekcycli	> 100
------------	-------

Connectoren

Aansluiting 1

bouwworm kop	bus
kabeluitgang kop	haaks
schroefdraadsoort kop	M8
polarisatie	A

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-25 °C ... 85 °C
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C

Normen en bepalingen

normcode	Ronde connectors M8
normen/bepalingen	overeenkomstig IEC 61076-2-104


SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH - Apparaatconnector achterwand

1456158

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1456158>

Tekeningen

schematekening



Poolschema bus M8, 4-polig, aanzicht buszijde

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH - Apparaatconnector achterwand



1456158

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1456158>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1456158>

 cUL Recognized Toelatings-ID: E221474-20070307				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	30 V	4 A	24	-

 UL Recognized Toelatings-ID: E221474-20070307				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	30 V	4 A	24	-

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH - Apparaatconnector achterwand



1456158

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1456158>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH - Apparaatconnector achterwand



1456158

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1456158>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	a026cbd2-16b3-4d92-add2-197edb2daf98

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl