

SAC-3P-100,0-100/0,34 - Kabelrol

1502206

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1502206>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



per meter, Kabelrol, PUR halogeenvrij, grijs RAL 7001, kleur losse ader: bruin, blauw, zwart, kabellengte: 100 m

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1502206
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	AF1LBA
Productcode	AF1LBA
GTIN	4017918811594
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2.190 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2.190 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	DE

SAC-3P-100,0-100/0,34 - Kabelrol

1502206

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1502206>



Technische gegevens


Artikeleigenschappen

Producttype	Kabel per meter
aantal polen	3

Kabel/leiding

kabellengte	100 m
-------------	-------

PUR halogeenvrij, grijs [280]

Maatschets	
Kabelgewicht	23,42 kg/km
UL AWM Style	20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Afgeschermd	nee
Kabeltype	PUR halogeenvrij, grijs [280]
aderopbouw signaalleiding	42x 0,10 mm
AWG signaalleiding	22
aderdoorsnede	3x 0,34 mm ² (signaalader)
aderdiameter inclusief isolatie	1,27 mm ±0,05 mm
kabelbuitendiameter	3,95 mm ±0,15 mm
buitenmantel, materiaal	PUR
buitenmantel, kleur	grijs RAL 7001
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie	PP
afzonderlijke ader, kleur	bruin, blauw, zwart
wanddikte isolatie	≥ 0,20 mm
wanddikte buitenmantel	ca. 0,40 mm
compleet getwist	3 aders in de lengte getwist
max. aderweerstand	≤ 58 Ω/km
isolatieweerstand	≥ 20 MΩ*km
nominale spanning kabel	≤ 300 V
Testspanning	≥ 3000 V
minimale buigradius, vast gelegd	5 x D
minimale buigradius, flexibel gelegd	10 x D
kleinste buigradius, permanent gelegd	20 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd	40 mm

SAC-3P-100,0-100/0,34 - Kabelrol



1502206

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1502206>

Dynamische belastbaarheid (buigen)	max. aantal buigcycli: 10000000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s ²
Halogeenvrij	volgens DIN VDE 0472 deel 815 EN 50267-2-1
vlambestendigheid	volgens UL 758/1581 FT2 DIN EN 60332-2-2 (20 s)
oliebestendigheid	volgens DIN EN 60811-2-1
Overige bestendigheid	goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen hydrolyse- en microbenbestendig beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A) adhesie-arm slijtvast
Bijzondere eigenschappen	kabelrupsbestendig siliconenvrij vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten soepel
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)
--------------------------------	---

SAC-3P-100,0-100/0,34 - Kabelrol

1502206

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1502206>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1502206>



EAC-RoHS

Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00371

SAC-3P-100,0-100/0,34 - Kabelrol

1502206

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1502206>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

ETIM

ETIM 9.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-100,0-100/0,34 - Kabelrol



1502206

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1502206>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl