

SACC-M12MS-4CON-PG11-DUO-M - Connector



1507052

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1507052>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Connector, Universeel, 4-polig, connector recht M12, polarisatie: A, schroefaansluiting, materiaal rand: zinkspluitgietwerk, vernikkeld, kabelwartel Pg11-DUO, kabelbuitendiameter 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm

Uw voordelen

- Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
- Schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders
- Ruimte besparen: aansluiting van twee sensoren op één connector met meervoudige afdichting

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1507052
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF2CAA
Productcode	AF2CAA
GTIN	4017918888381
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	28,51 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	28,5 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

SACC-M12MS-4CON-PG11-DUO-M - Connector



1507052

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1507052>

Technische gegevens

Opmerking

Montage-instructie

LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders.

Montage

Montage-instructie

Deze connectoren worden geleverd met een afdichting voor zowel kleine als grote kabelbuitendiameters.

Artikeleigenschappen


Producttype	Ronde connectoren (kabelzijde)
sensor type	Universeel
aantal polen	4
Aantal kabelAansluitingen	2
Afgeschermd	nee
polarisatie	A
Pg-wartel	Pg11

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Afmetingen

Maatschets



lengte

63 mm

Buitenafmeting

buitendiameter

2x 2,1 mm ... 3 mm (bij gebruik van de afdichting voor kleine kabelbuitendiameters)
2x 4 mm ... 5,2 mm (Bij gebruik van de afdichting voor grote kabelbuitendiameters)

Behuizingen

behuizingsdiameter

20 mm

Materiaal

materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	PA
materiaal contact	CuZn

SACC-M12MS-4CON-PG11-DUO-M - Connector



1507052

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1507052>

materiaal contactoppervlak	CuSnZn
materiaal contactblok	PA
Materiaal wartel	zinkspluitgietwerk, vernikkeld

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aansluitmethode	schroefaansluiting
aansluitdoorsnede	0,25 mm ² ... 0,75 mm ² (zonder adereindhuls)
	0,14 mm ² ... 0,75 mm ² (met adereindhuls)
	0,25 mm ² ... 0,75 mm ² (massief)
Aansluitdoorsnede AWG	24 ... 18 (zonder adereindhuls)
	26 ... 20 (met adereindhuls)
striplengte van de afzonderlijke aders	5 mm
Aanhaalmoment	0,4 Nm (M12-rand)
	0,8 Nm ... 1 Nm
	0,2 Nm (Schroefklemmen)

Elektrische eigenschappen

test-stootspanning	2,5 kV
Contactweerstand	≤ 8 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
nominale spanning U _N	250 V AC
	250 V DC
nominale stroom I _N	4 A

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 100
------------	-------

Connectoren

Aansluiting 1

bouwworm kop	connector
kabeluitgang kop	recht
schroefdraadsoort kop	M12
polarisatie	A

Kabel/leiding

Signaalsoort/categorie	Universeel
Striplengte van de afzonderlijke aders	5 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
----------------	------

SACC-M12MS-4CON-PG11-DUO-M - Connector



1507052

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1507052>

omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)
--

-40 °C ... 85 °C (stekker/bus)

Normen en bepalingen

M12

normcode

M12-connector

normen/bepalingen

IEC 61076-2-101

SACC-M12MS-4CON-PG11-DUO-M - Connector




1507052

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1507052>


Tekeningen

Maatschets




Steker M12 x 1, recht

schematekening



Kabelaansluitzijde M12 (schroefaansluiting)

schematekening



Poolschema steker M12, 4-polig, A-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde

SACC-M12MS-4CON-PG11-DUO-M - Connector



1507052

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1507052>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1507052>

 cUL Recognized Toelatings-ID: FILE E 221474				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	250 V	4 A	-	-

 UL Recognized Toelatings-ID: FILE E 221474				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	250 V	4 A	-	-

SACC-M12MS-4CON-PG11-DUO-M - Connector



1507052

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1507052>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	5c0d204c-8586-4462-bad8-858bd93390f0

EF3.0 Klimaatverandering

CO ₂ e kg	0,718 kg CO ₂ e
----------------------	----------------------------