

# SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Sensor- /actorkabel



1510722

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1510722>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M12, polarisatie: A, op Busconnector recht M12, polarisatie: A en Busconnector recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 0,3 m, parallelle verdeler

## Uw voordelen

- T-connectoren

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1510722       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | AF1COA        |
| Productcode                             | AF1COA        |
| GTIN                                    | 4017918901561 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 49 g          |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 48,7 g        |
| Douanetariefnummer                      | 85444290      |
| Land van herkomst                       | PL            |

# SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Sensor-actorkabel



1510722

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1510722>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Producttype               | Verdelers met kabel |
| toepassing                | Standaard           |
| aantal polen              | 4                   |
| Aantal kabelAansluitingen | 2                   |
| Afgeschermd               | nee                 |
| polarisatie               | A                   |

### Isolatie-eigenschappen

|                        |    |
|------------------------|----|
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad       | 3  |

### aansluitgegevens

|               |        |
|---------------|--------|
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
|---------------|--------|

### Materiaal

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB                                    |
| materiaal afdichting               | NBR                                   |
| materiaal behuizing                | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact                  | CuSn                                  |
| materiaal contactoppervlak         | Ni/Au                                 |
| materiaal contactblok              | TPU GF                                |
| Materiaal wartel                   | zinkspuitgietwerk, vernikkeld         |

### Elektrische eigenschappen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| test-stootspanning      | 2,5 kV                     |
| isolatieweerstand       | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| nominale spanning $U_N$ | 250 V AC                   |
|                         | 250 V DC                   |
| nominale stroom $I_N$   | 4 A                        |
| Testspanning            | 2500 V                     |

### Mechanische eigenschappen

#### Mechanische gegevens

|            |            |
|------------|------------|
| steekcycli | $\geq 100$ |
|------------|------------|

### Signalering

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| statusindicatie          | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |

### Connectoren

# SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Sensor-actorkabel



1510722

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1510722>

## Aansluiting 1

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| bouwworm         | connector recht M12 |
| Type polarisatie | A                   |

## Aansluiting 2

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| bouwworm         | Busconnector recht M12 |
| Type polarisatie | A                      |


## Aansluiting 3

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| bouwworm         | Busconnector recht M12 |
| Type polarisatie | A                      |

## Kabel/leiding

|             |       |
|-------------|-------|
| kabellengte | 0,3 m |
|-------------|-------|

## PUR halogeenvrij zwart [PUR]

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets                      |  |
| Kabelgewicht                    | 30 kg/km                                                                             |
| UL AWM Style                    | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)                                                        |
| aantal polen                    | 4                                                                                    |
| Afgeschermd                     | nee                                                                                  |
| Kabeltype                       | PUR halogeenvrij zwart [PUR]                                                         |
| aderopbouw signaalleiding       | 42x 0,10 mm                                                                          |
| AWG signaalleiding              | 22                                                                                   |
| aderdoorsnede                   | 4x 0,34 mm <sup>2</sup> (signaalader)                                                |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,27 mm ±0,02 mm                                                                     |
| kabelbuitendiameter             | 4,20 mm ±0,15 mm                                                                     |
| buitenmantel, materiaal         | PUR                                                                                  |
| buitenmantel, kleur             | zwartgrijs RAL 7021                                                                  |
| materiaal aders                 | blanke Cu-litzendraad                                                                |
| materiaal aderisolatie          | PP                                                                                   |
| afzonderlijke ader, kleur       | bruin, wit, blauw, zwart                                                             |
| wanddikte isolatie              | ≥ 0,21 mm                                                                            |
| wanddikte buitenmantel          | ca. 0,50 mm                                                                          |
| compleet getwist                | 4 aders in de lengte getwist                                                         |
| max. aderweerstand              | ≤ 58 Ω/km                                                                            |
| isolatieweerstand               | ≥ 1 GΩ*km                                                                            |
| nominale spanning kabel         | ≤ 300 V                                                                              |

# SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Sensor-actorkabel



1510722

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1510722>

|                                       |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Testspanning                          | ≥ 3000 V                                                                                                                                                                          |
| minimale buigradius, vast gelegd      | 5 x D                                                                                                                                                                             |
| minimale buigradius, flexibel gelegd  | 10 x D                                                                                                                                                                            |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 21 mm                                                                                                                                                                             |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd  | 42 mm                                                                                                                                                                             |
| Dynamische belastbaarheid (buigen)    | max. aantal buigcycli: 10000000, buigradius: 42 mm, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s <sup>2</sup> |
| Dynamische belastbaarheid (torsie)    | Torsie: ±180 °/m, Torsiecycli: ≥2000000, Torsiefrequentie: 35 Cycli/min                                                                                                           |
| Halogeenvrij                          | volgens DIN VDE 0472 deel 815                                                                                                                                                     |
|                                       | volgens DIN EN 50267-2-1                                                                                                                                                          |
| vlambestendigheid                     | volgens UL 758/1581 FT2                                                                                                                                                           |
|                                       | DIN EN 60332-2-2 (20 s)                                                                                                                                                           |
| oliebestendigheid                     | volgens DIN EN 60811-2-1                                                                                                                                                          |
| Overige bestendigheid                 | goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen                                                                                                                                  |
|                                       | hydrolyse- en microbenbestendig                                                                                                                                                   |
|                                       | beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A)                                                                                                                                |
|                                       | adhesie-arm                                                                                                                                                                       |
|                                       | slijtvast                                                                                                                                                                         |
| Bijzondere eigenschappen              | kabelrupsbestendig                                                                                                                                                                |
|                                       | siliconenvrij                                                                                                                                                                     |
|                                       | vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten                                                                                                                                  |
|                                       | soepel                                                                                                                                                                            |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)        | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)                                                                                                                                           |
|                                       | -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)                                                                                                                                       |

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Omgevingsomstandigheden

|                                                           |                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| beschermklasse                                            | IP65                                       |
|                                                           | IP67                                       |
|                                                           | IP68                                       |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)          | -25 °C ... 90 °C (steker/bus)              |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage)     | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)    |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage) | -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |

# SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Sensor- /actorkabel




1510722

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1510722>

## Tekeningen

Maatschets



Stiftconnector M12 x 1, Y-verdeler

Maatschets



Bus M12 x 1, recht

# SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Sensor- /actorkabel



1510722


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1510722>

Maatschets



Bus M12 x 1, recht

schematekening



Poolschema steker M12, 4-polig, A-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde

# SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Sensor- /actorkabel

1510722


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1510722>

schematekening



Poolschema bus M12, 4-polig, A-gepolariseerd, aanzicht buszijde

schakelschema



Contactbezetting van de M12-Y-steker en de M12-bussen

# SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Sensor- /actorkabel



1510722

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1510722>

## Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1510722>

|  <b>UL Listed</b><br>Toelatings-ID: FILE E 221474 |                         |                       |               |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                                                    | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                              |                         |                       |               |                         |
|                                                                                                                                    | 300 V                   | 4 A                   | -             | -                       |

|  <b>cUL Listed</b><br>Toelatings-ID: FILE E 221474 |                         |                       |               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                                                     | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                               |                         |                       |               |                         |
|                                                                                                                                     | 300 V                   | 4 A                   | -             | -                       |

|  <b>EAC-RoHS</b><br>Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

# SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Sensor-actorkabel



1510722

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1510722>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060313 |
| ECLASS-15.0 | 27060313 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Sensor-actorkabel



1510722

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1510722>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.0 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,572 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)