

SAC-4P-100,0-PVC/0,34 - Kabelrol

1501838

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1501838>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



per meter, Kabelrol, PVC, zwart RAL 9005, 4-draads, kleur losse ader: bruin, wit, blauw, zwart, kabellengte: 100 m

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1501838
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF1LBA
Productcode	AF1LBA
GTIN	4017918813963
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3.396,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3.003,12 g
Douanetariefnummer	85444995
Land van herkomst	DE

SAC-4P-100,0-PVC/0,34 - Kabelrol

1501838

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1501838>



Technische gegevens


Artikeleigenschappen

Producttype	Kabel per meter
toepassing	Connector
aantal polen	4
Afgeschermd	nee

Kabel/leiding

kabellengte	100 m
-------------	-------

PVC zwart [PVC]

Maatschets	
Kabelgewicht	40 kg/km
UL AWM Style	2464 / 1729 (80 °C / 300 V)
aantal polen	4
Afgeschermd	nee
Kabeltype	PVC zwart [PVC]
aderopbouw signaalleiding	19x 0,15 mm
AWG signaalleiding	22
aderdoorsnede	4x 0,34 mm ² (signaalader)
aderdiameter inclusief isolatie	1,26 mm ±0,05 mm
kabelbuitendiameter	4,70 mm ±0,15 mm
buitenmantel, materiaal	PVC
buitenmantel, kleur	zwart RAL 9005
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie	PVC
afzonderlijke ader, kleur	bruin, wit, blauw, zwart
wanddikte isolatie	≥ 0,23 mm (aderisolatie)
wanddikte buitenmantel	≥ 0,76 mm
compleet getwist	4 aders in de lengte getwist
max. aderweerstand	≤ 57 Ω/km (bij 20 °C)
isolatieweerstand	≥ 200 MΩ*km (bij 20 °C)
nominale spanning kabel	≤ 300 V
Testspanning	≥ 3000 V
minimale buigradius, vast gelegd	5 x D

SAC-4P-100,0-PVC/0,34 - Kabelrol

1501838

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1501838>



minimale buigradius, flexibel gelegd	10 x D
kleinste buigradius, permanent gelegd	24 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd	47 mm
vlambestendigheid	volgens UL-Style 2464
oliebestendigheid	volgens DIN EN 60811-2-1, 168 h bij 60 °C
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
	-10 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

SAC-4P-100,0-PVC/0,34 - Kabelrol

1501838

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1501838>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1501838>



EAC-RoHS

Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00371

SAC-4P-100,0-PVC/0,34 - Kabelrol

1501838

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1501838>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

ETIM

ETIM 9.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P-100,0-PVC/0,34 - Kabelrol

1501838

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1501838>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	28,003 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl