

# SAC-8P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FR SH - Sensor- /actorkabel



1523023

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1523023>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Sensor-/actorkabel, 8-polig, PUR halogeen vrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, op Busconnector haaks M12, polarisatie: A, kabellengte: 0,6 m, Overbrugd in de connector

## Uw voordelen

- Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
- Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1523023       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | AF1CMA        |
| Productcode                             | AF1CMA        |
| GTIN                                    | 4017918957773 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 61 g          |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 62,1 g        |
| Douanetariefnr                          | 85444290      |
| Land van herkomst                       | PL            |

# SAC-8P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FR SH - Sensor-actorkabel



1523023

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1523023>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Producttype               | Sensor-/actorkabel |
| toepassing                | Standaard          |
| aantal polen              | 8                  |
| Aantal kabelAansluitingen | 1                  |
| Afgeschermd               | ja                 |
| polarisatie               | A                  |

### Isolatie-eigenschappen

|                        |    |
|------------------------|----|
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad       | 3  |

### Materiaal

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB                                    |
| materiaal afdichting               | NBR                                   |
| materiaal behuizing                | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact                  | CuZn                                  |
| materiaal contactoppervlak         | Ni/Au                                 |
| materiaal contactblok              | TPU GF                                |
| Materiaal wartel                   | zinkspluitgietwerk, vernikkeld        |

### Elektrische eigenschappen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| isolatieweerstand       | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| nominale spanning $U_N$ | 30 V AC                    |
|                         | 30 V DC                    |
| nominale stroom $I_N$   | 2 A                        |

### Mechanische eigenschappen

#### Mechanische gegevens

|            |            |
|------------|------------|
| steekcycli | $\geq 100$ |
|------------|------------|

### Signalering

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| statusindicatie          | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |

### aansluitgegevens

#### Aderaansluiting

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-connector) |
|---------------|------------------------|

### Connectoren

#### Aansluiting 1

# SAC-8P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FR SH - Sensor- /actorkabel



1523023

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1523023>

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| bouwworm         | connector recht M12 |
| aantal polen     | 8                   |
| Type polarisatie | A                   |

## Aansluiting 2

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| bouwworm         | Busconnector haaks M12 |
| aantal polen     | 8                      |
| Type polarisatie | A                      |

## Kabel/leiding

|             |       |
|-------------|-------|
| kabellengte | 0,6 m |
|-------------|-------|

## PUR halogeenvrij zwart [PUR]

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets                         |  |
| Kabelgewicht                       | 53 kg/km                                                                            |
| UL AWM Style                       | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)                                                       |
| aantal polen                       | 8                                                                                   |
| Afgeschermd                        | ja                                                                                  |
| Kabeltype                          | PUR halogeenvrij zwart [PUR]                                                        |
| aderopbouw signaalleiding          | 32x 0,10 mm                                                                         |
| AWG signaalleiding                 | 24                                                                                  |
| aderdoorsnede                      | 8x 0,25 mm <sup>2</sup> (signaalader)                                               |
| aderdiameter inclusief isolatie    | 1,17 mm ±0,02 mm                                                                    |
| kabelbuitendiameter                | 5,90 mm ±0,2 mm                                                                     |
| buitenmantel, materiaal            | PUR                                                                                 |
| buitenmantel, kleur                | zwartgrijs RAL 7021                                                                 |
| materiaal aders                    | blanke Cu-litzendraad                                                               |
| materiaal aderisolatie             | PP                                                                                  |
| afzonderlijke ader, kleur          | bruin, wit, groen, geel, grijs, roze, blauw, rood                                   |
| wanddikte isolatie                 | ca. 0,20 mm                                                                         |
| wanddikte buitenmantel             | ca. 0,50 mm                                                                         |
| compleet getwist                   | 8 aders rond opvulling naar de kern                                                 |
| optische schermafdekking           | 85 %                                                                                |
| max. aderweerstand                 | ≤ 78 Ω/km (bij 20 °C)                                                               |
| isolatieweerstand                  | ≥ 1 GΩ*km (bij 20 °C)                                                               |
| nominale spanning kabel            | ≤ 300 V AC                                                                          |
| Testspanning                       | ≥ 3000 V AC (Spark test)                                                            |
| Testspanning ader/ader-afscherming | ≥ 2000,00 V AC (gedurende 60 s)                                                     |

# SAC-8P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FR SH - Sensor- /actorkabel



1523023

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1523023>

|                                       |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| minimale buigradius, vast gelegd      | 5 x D                                                                                                                                                         |
| minimale buigradius, flexibel gelegd  | 10 x D                                                                                                                                                        |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 30 mm                                                                                                                                                         |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd  | 59 mm                                                                                                                                                         |
| Dynamische belastbaarheid (buigen)    | max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s <sup>2</sup> |
| Dynamische belastbaarheid (torsie)    | Torsie: $\pm 180^\circ/\text{m}$ , Torsiecycli: $\geq 1000000$ , Torsiefrequentie: 35 Cycli/min                                                               |
| Halogeenvrij                          | volgens DIN VDE 0472 deel 815<br>volgens IEC 60754-1                                                                                                          |
| vlambestendigheid                     | volgens UL FT-2<br>volgens UL 758/1581 (horizontaal)<br>volgens UL 758/1581 FT2<br>volgens DIN EN 60332-2-2 (20 s)                                            |
| oliebestendigheid                     | volgens IEC 60811-404                                                                                                                                         |
| Overige bestendigheid                 | hydrolyse- en microbenbestendig<br>zeewaterbestendig<br>slijtagearm<br>beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A)                                     |
| Bijzondere eigenschappen              | kabelrupsbestendig                                                                                                                                            |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)        | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)<br>-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)                                                                        |

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Omgevingsomstandigheden

|                                                           |                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| beschermklasse                                            | IP65<br>IP67                               |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)          | -25 °C ... 90 °C (steker/bus)              |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage)     | -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)    |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage) | -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |

## Normen en bepalingen

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| normcode          | M12-connector   |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |


# SAC-8P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FR SH - Sensor- /actorkabel

1523023

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1523023>


## Tekeningen

Maatschets



Steker M12 x 1, recht, afgeschermd

Maatschets




Bus M12 x 1, haaks, afgeschermd

1523023


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1523023>

schematekening



Poolschema steker M12, 8-polig, aanzicht stiftzijde

schematekening




Poolschema bus M12, 8-polig, A-gepolariseerd, aanzicht buszijde

# SAC-8P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FR SH - Sensor- /actorkabel

1523023

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1523023>

schakelschema



Contactbezetting van de M12-steker en de M12-bus

# SAC-8P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FR SH - Sensor- /actorkabel



1523023

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1523023>

## Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1523023>

|  <b>UL Listed</b><br>Toelatings-ID: FILE E 221474 |                         |                       |               |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                                                    | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                              |                         |                       |               |                         |
|                                                                                                                                    | 30 V                    | 2 A                   | -             | -                       |

|  <b>cUL Listed</b><br>Toelatings-ID: FILE E 221474 |                         |                       |               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                                                     | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                               |                         |                       |               |                         |
|                                                                                                                                     | 30 V                    | 2 A                   | -             | -                       |

|  <b>EAC-RoHS</b><br>Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



# SAC-8P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FR SH - Sensor- /actorkabel



1523023

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1523023>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-8P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FR SH - Sensor- /actorkabel



1523023

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1523023>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.0 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 1,525 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)