

SACC-DSI-M5MS-4CON-L180 - Apparaatconnector achterwand



1530634

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1530634>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Apparaatconnector achterwand, 4-polig, Stift, recht, M5, A-polarisatie, Golfsolderen

Productbeschrijving

Inbouwconnector

Achterwandmontage, eendelig, voor golfsoldeerprocessen, 180°

Uw voordelen

- eenvoudige printplaatmontage: 1-delige connector voor golfsolderen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1530634
Verpakkingseenheid	20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	20 Stuks
Verkoopcode	ABQNAA
Productcode	ABQNAA
GTIN	4046356024433
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2,825 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2,5 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

SACC-DSI-M5MS-4CON-L180 - Apparaatconnector achterwand



1530634

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1530634>

Technische gegevens

Montage

montagetechniek	Achterwandmontage (M7, met contramoer)
-----------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (apparaatzijde)
aantal polen	4
Afgeschermd	nee
polarisatie	A
Schroefdraadsoort	M5

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Materiaal

materiaal behuizing	CuZn
materiaal Behuizingsoppervlak	Ni
materiaal Isolatiebehuizing	PA 6.6
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal Afdichting	NBR
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB

Elektrische eigenschappen

Contactweerstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
nominale spanning U_N	60 V
nominale stroom I_N	1 A
Testspanning	800 V

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aansluitmethode	Golfsolderen
Type contactaansluiting	Stift

Connectoren

Aansluiting 1

bouwworm kop	Stift
kabeluitgang kop	recht
schroefdraadsoort kop	M5

SACC-DSI-M5MS-4CON-L180 - Apparaatconnector achterwand



1530634

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1530634>

polarisatie	A
-------------	---

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-25 °C ... 85 °C

Normen en bepalingen

normcode	M5-connector
normen/bepalingen	overeenkomstig IEC 61076-2-105


SACC-DSI-M5MS-4CON-L180 - Apparaatconnector achterwand

1530634

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1530634>

Tekeningen

schematekening



Poolschema steker M5, 4-polig, aanzicht stiftzijde

SACC-DSI-M5MS-4CON-L180 - Apparaatconnector achterwand



1530634

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1530634>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M5MS-4CON-L180 - Apparaatconnector achterwand



1530634

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1530634>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	f18695a3-b7e9-4c45-8b4d-ddef4d18f04f

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl