

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Sensor-actorkabel



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1519516>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M12, polarisatie: A, op Busconnector haaks M8, polarisatie: A, met 2 led's en Busconnector haaks M8, polarisatie: A, met 2 led's, kabellengte: 2 m

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1519516
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	AF1COA
Productcode	AF1COA
GTIN	4046356019743
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	108,39 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	108 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	PL

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Sensor-actorkabel



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1519516>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Verdelers met kabel
toepassing	Standaard
aantal polen	3
Aantal kabelAansluitingen	2
Afgeschermd	nee
polarisatie	A

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
Materiaal wartel	zinkspluitgietwerk, vernikkeld
buitenmantel, materiaal	PUR
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad

Elektrische eigenschappen

isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
nominale spanning U_N	24 V
nominale stroom I_N	4 A
max. aderweerstand	77,6 Ω/m

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 100
max. aantal buigcycli	4000000

Signalering

statusindicatie	2 led's
statusindicatie aanwezig	ja

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm	connector recht M12
----------	---------------------

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Sensor-actorkabel



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1519516>

Type polarisatie	A
------------------	---

Aansluiting 2

bouwworm	Busconnector haaks M8
Type polarisatie	A


Aansluiting 3

bouwworm	Busconnector haaks M8
Type polarisatie	A

Kabel/leiding

kabellengte	2 m
-------------	-----

PUR halogeenvrij zwart [PUR]

Maatschets	
Kabelgewicht	18 kg/km
UL AWM Style	20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
aantal polen	3
Afgeschermd	nee
Kabeltype	PUR halogeenvrij zwart [PUR]
aderopbouw signaalleiding	32x 0,10 mm
AWG signaalleiding	24
aderdoorsnede	3x 0,25 mm ² (signaalader)
aderdiameter inclusief isolatie	1,17 mm ±0,02 mm
kabelbuitendiameter	3,60 mm ±0,15 mm
buitenmantel, materiaal	PUR
buitenmantel, kleur	zwartgrijs RAL 7021
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie	PP
afzonderlijke ader, kleur	bruin, blauw, zwart
wanddikte isolatie	≥ 0,21 mm (aderisolatie)
wanddikte buitenmantel	ca. 0,50 mm
compleet getwist	3 aders in de lengte getwist
slaglengte compleet getwist	40 mm
max. aderweerstand	≤ 78 Ω/km (bij 20 °C)
isolatieweerstand	≥ 100 GΩ*km (bij 20 °C)
nominale spanning kabel	≤ 300 V
Testspanning	≥ 3000 V

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Sensor-actorkabel



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1519516>

kleinste buigradius, permanent gelegd	18 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd	36 mm
Dynamische belastbaarheid (buigen)	max. aantal buigcycli: 10000000, buigradius: 44 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s ²
Dynamische belastbaarheid (torsie)	Torsie: ± 180 °/m, Torsiecycli: ≥ 2000000 , Torsiefrequentie: 35 Cycli/min
Halogeenvrij	volgens DIN VDE 0472 deel 815
vlambestendigheid	volgens UL 758/1581 FT2 DIN EN 60332-2-2 (20 s)
oliebestendigheid	volgens DIN EN 60811-2-1
Overige bestendigheid	hydrolyse- en microbenbestendig goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen zeewaterbestendig beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A)
Bijzondere eigenschappen	kabelrupsbestendig siliconenvrij vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
	IP68
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 90 °C (steker/bus)
	-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
	-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

Normen en bepalingen

normcode	M12-connector
normen/bepalingen	IEC 61076-2-101
normcode	M8-connector
normen/bepalingen	IEC 61076-2-104


SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Sensor- /actorkabel

1519516

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1519516>


Tekeningen

Maatschets



Stiftconnector M12 x 1, Y-verdeler

Maatschets




Bus M8 x 1, haaks

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Sensor- /actorkabel

1519516

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1519516>

schematekening




Poolschema stiftconnector M12 Y, 4-polig, A-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Sensor- /actorkabel

1519516


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1519516>

schematekening



Poolschema bus M8, 3-polig, aanzicht buszijde

schematekening



Uitlijning poolschema's

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Sensor- /actorkabel



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1519516>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1519516>



UL Listed

Toelatings-ID: FILE E 221474

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
	24 V	4 A	-	-



cUL Listed

Toelatings-ID: FILE E 221474

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
	24 V	4 A	-	-

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Sensor-actorkabel



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1519516>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27060313
ECLASS-15.0	27060313

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Sensor-actorkabel



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1519516>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl