

SACC-DSIV-M12FSD-4CON-L90 - Apparaatconnector achterwand



1534630

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1534630>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Apparaatconnector achterwand, 4-polig, bus, haaks, M12, D-polarisatie, Golsolderen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1534630
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ABQEHI
Productcode	ABQEHI
GTIN	4046356026802
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	14,22 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	14,22 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

SACC-DSIV-M12FSD-4CON-L90 - Apparaatconnector achterwand



1534630

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1534630>

Technische gegevens

Montage

montagetechniek	Achterwandmontage (M12 x 1, met contramoer)
Aanhaalmoment	1 Nm ... 1,5 Nm (aan de inbouwzijde)

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (apparaatzijde)
toepassing	data
	signaal
aantal polen	4
Afgeschermd	ja
polarisatie	D
Schroefdraadsoort	M12

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	PA 6.6
Materiaal wartel	zinkspuitgietwerk, vernikkeld

Elektrische eigenschappen

Contactweerstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
nominale spanning U_N	250 V
nominale stroom I_N	4 A

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aansluitmethode	Golfsolderen
Type contactaansluiting	Bus
Aanhaalmoment	1 Nm ... 1,5 Nm (aan de inbouwzijde)

Connectoren

Aansluiting 1

SACC-DSIV-M12FSD-4CON-L90 - Apparaatconnector achterwand



1534630

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1534630>

bouwvorm kop	bus
kabeluitgang kop	haaks
schroefdraadsoort kop	M12
polarisatie	D

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-40 °C ... 85 °C
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Normen en bepalingen

normcode	Ronde connectors M12
normen/bepalingen	overeenkomstig IEC 61076-2-101

SACC-DSIV-M12FSD-4CON-L90 - Apparaatconnector achterwand




1534630

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1534630>

Tekeningen

schematekening



Poolschema bus M12, 4-polig, D-gepolariseerd, buszijde

SACC-DSIV-M12FSD-4CON-L90 - Apparaatconnector achterwand



1534630

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1534630>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1534630>

 cUL Recognized Toelatings-ID: FILE E 221474				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	250 V	4 A	-	-

 UL Recognized Toelatings-ID: FILE E 221474				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	250 V	4 A	-	-

 UL Recognized Toelatings-ID: E221474-20070307				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	250 V	4 A	-	-

 cUL Recognized Toelatings-ID: E221474-20070307				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	250 V	4 A	-	-

SACC-DSIV-M12FSD-4CON-L90 - Apparaatconnector achterwand



1534630

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1534630>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-M12FSD-4CON-L90 - Apparaatconnector achterwand



1534630

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1534630>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	2cdb2b5c-9732-45c4-9b21-6c092c638cb3

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl