

SACC-FR-5CON-PG 7-M SCO - Connector



1543061

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1543061>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Connector, Universeel, 5-polig, bus haaks M12 SPEEDCON, polarisatie: A, schroefaansluiting, materiaal rand: messing, vernikkeld, kabelwartel Pg7, kabelbuitendiameter 4 mm ... 6 mm



Uw voordelen

- Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
- Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
- Schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1543061
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF2CAA
Productcode	AF2CAA
GTIN	4046356097574
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	27,37 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	21,37 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

SACC-FR-5CON-PG 7-M SCO - Connector



1543061

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1543061>

Technische gegevens

Opmerking

Montage-instructie

LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders.

Montage

Montage-instructie

Het poolschema is in het 90°-raster t.o.v. de kabelaansluiting draaibaar

Artikeleigenschappen


Producttype	Ronde connectoren (kabelzijde)
sensor type	Universeel
aantal polen	5
Aantal kabelAansluitingen	1
Afgeschermd	nee
polarisatie	A
kabeluitgang	haaks
Pg-wartel	Pg7

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Afmetingen

Maatschets



lengte

35 mm

Buitenafmeting

buitendiameter

4 mm ... 6 mm

Behuizingen

behuizingsdiameter

20 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	PBT
materiaal contact	CuZn

SACC-FR-5CON-PG 7-M SCO - Connector



1543061

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1543061>

materiaal contactoppervlak	CuSnZn
materiaal contactblok	PA
Materiaal wartel	messing, vernikkeld

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aansluitmethode	schroefaansluiting
aansluitdoorsnede	0,25 mm ² ... 0,75 mm ² (zonder adereindhuls)
	0,14 mm ² ... 0,75 mm ² (met adereindhuls)
	0,25 mm ² ... 0,75 mm ² (massief)
Aansluitdoorsnede AWG	24 ... 18 (zonder adereindhuls)
	26 ... 20 (met adereindhuls)
striplengte van de afzonderlijke aders	5 mm
Aanhaalmoment	0,4 Nm (M12-rand)
	0,2 Nm (Schroefklemmen)
	0,8 Nm ... 1 Nm (wartelmoer met wartelbehuizing)

Elektrische eigenschappen

test-stootspanning	1,5 kV
Contactweerstand	≤ 8 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
nominale spanning U _N	48 V AC
	60 V DC
nominale stroom I _N	4 A

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 100
------------	-------

Connectoren

Aansluiting 1

bouwworm kop	bus
kabeluitgang kop	haaks
schroefdraadsoort kop	M12
type vergrendeling kop	SPEEDCON
polarisatie	A

Kabel/leiding

Signaalsoort/categorie	Universeel
Striplengte van de afzonderlijke aders	5 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

SACC-FR-5CON-PG 7-M SCO - Connector



1543061

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1543061>

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-40 °C ... 85 °C (stekker/bus)

Normen en bepalingen

M12


normcode	M12-connector
normen/bepalingen	IEC 61076-2-101

SACC-FR-5CON-PG 7-M SCO - Connector


1543061

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1543061>

Tekeningen



Bus M12 x 1, haaks




Steker / bus M12

1543061


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1543061>

schematekening



Kabelaansluitzijde M12 (schroefaansluiting)

schematekening



Poolschema bus M12, 5-polig, A-gepolariseerd, aanzicht buszijde

SACC-FR-5CON-PG 7-M SCO - Connector



1543061

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1543061>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	95dfca1b-5532-4e48-b4c1-64c8a7c9f3c3

EF3.0 Klimaatverandering

CO ₂ e kg	0,875 kg CO ₂ e
----------------------	----------------------------