

SAC-8P-M12MR/ 3,0-PUR SH - Sensor-/actorkabel



1522820

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1522820>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Sensor-/actorkabel, 8-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, connector haaks M12, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 3 m

Uw voordelen

- Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
- Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1522820
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF1CMA
Productcode	AF1CMA
GTIN	4017918957612
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	178,96 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	174,3 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Sensor-/actorkabel
toepassing	Standaard
aantal polen	8
Aantal kabelAansluitingen	1
Afgeschermd	ja
polarisatie	A

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal behuizing	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
Materiaal wartel	zinkspuitgietwerk, vernikkeld

Elektrische eigenschappen

isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
nominale spanning U_N	30 V AC
	30 V DC
nominale stroom I_N	2 A

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 100
------------	------------

Signalering

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	nee

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aanhaalmoment	0,4 Nm (M12-connector)
---------------	------------------------

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm	connector haaks M12
----------	---------------------

SAC-8P-M12MR/ 3,0-PUR SH - Sensor-/actorkabel



1522820

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1522820>

aantal polen	8
Type polarisatie	A

Aansluiting 2

bouwvorm	vrij kabeluiteinde
----------	--------------------

Kabel/leiding

kabellengte	3 m
-------------	-----

PUR halogeenvrij zwart [PUR]

Maatschets	
Kabelgewicht	53 kg/km
UL AWM Style	20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
aantal polen	8
Afgeschermd	ja
Kabeltype	PUR halogeenvrij zwart [PUR]
aderopbouw signaalleiding	32x 0,10 mm
AWG signaalleiding	24
aderdoorsnede	8x 0,25 mm ² (signaalader)
aderdiameter inclusief isolatie	1,17 mm ±0,02 mm
kabelbuitendiameter	5,90 mm ±0,2 mm
buitenmantel, materiaal	PUR
buitenmantel, kleur	zwartgrijs RAL 7021
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie	PP
afzonderlijke ader, kleur	bruin, wit, groen, geel, grijs, roze, blauw, rood
wanddikte isolatie	ca. 0,20 mm
wanddikte buitenmantel	ca. 0,50 mm
compleet getwist	8 aders rond opvulling naar de kern
optische schermafdekking	85 %
max. aderweerstand	≤ 78 Ω/km (bij 20 °C)
isolatieweerstand	≥ 1 GΩ*km (bij 20 °C)
nominale spanning kabel	≤ 300 V AC
Testspanning	≥ 3000 V AC (Spark test)
Testspanning ader/ader-afscherming	≥ 2000,00 V AC (gedurende 60 s)
minimale buigradius, vast gelegd	5 x D
minimale buigradius, flexibel gelegd	10 x D
kleinste buigradius, permanent gelegd	30 mm

SAC-8P-M12MR/ 3,0-PUR SH - Sensor-/actorkabel



1522820

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1522820>

kleinste buigradius, flexibel gelegd	59 mm
Dynamische belastbaarheid (buigen)	max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s ²
Dynamische belastbaarheid (torsie)	Torsie: $\pm 180^\circ/\text{m}$, Torsiecycli: ≥ 1000000 , Torsiefrequentie: 35 Cycli/min
Halogeenvrij	volgens DIN VDE 0472 deel 815 volgens IEC 60754-1
vlambestendigheid	volgens UL FT-2 volgens UL 758/1581 (horizontaal) volgens UL 758/1581 FT2 volgens DIN EN 60332-2-2 (20 s)
oliebestendigheid	volgens IEC 60811-404
Overige bestendigheid	hydrolyse- en microbenbestendig zeewaterbestendig slijtagearm beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A)
Bijzondere eigenschappen	kabelrupsbestendig
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


beschermklasse	IP65
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-25 °C ... 90 °C (stekker/bus)
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage)	-25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage)	-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

Normen en bepalingen

normcode	M12-connector
normen/bepalingen	IEC 61076-2-101


Tekeningen

Maatschets



Steker M12 x 1, haaks, afgeschermd

schematekening



Poolschema steker M12, 8-polig, aanzicht stiftzijde


SAC-8P-M12MR/ 3,0-PUR SH - Sensor-/actorkabel



1522820

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1522820>

schakelschema



Contactbezetting van de M12-steker

SAC-8P-M12MR/ 3,0-PUR SH - Sensor-/actorkabel



1522820

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1522820>

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1522820>



UL Listed

Toelatings-ID: FILE E 221474

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	30 V	2 A	-	-



cUL Listed

Toelatings-ID: FILE E 221474

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	30 V	2 A	-	-



EAC-RoHS

Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-8P-M12MR/ 3,0-PUR SH - Sensor-/actorkabel



1522820

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1522820>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	3,744 kg CO2e
---------	---------------