

SAC-6P-100,0-PUR/SH-0,14 - Kabelrol



1550627

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1550627>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



per meter, Kabelrol, afgeschermd, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, 6-draads, kleur losse ader: bruin, wit, zwart, blauw, grijs, roze, kabellengte: 100 m

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1550627
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	AF1LBA
Productcode	AF1LBA
GTIN	4046356170437
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3.645,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3.645,4 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	DE

SAC-6P-100,0-PUR/SH-0,14 - Kabelrol

1550627

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1550627>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Kabel per meter
toepassing	Connector
aantal polen	6
Afgeschermd	ja

Kabel/leiding

kabellengte	100 m
-------------	-------

PUR halogeenvrij zwart [PUR]

Maatschets	
Kabelgewicht	34 kg/km
aantal polen	6
Afgeschermd	ja
Kabeltype	PUR halogeenvrij zwart [PUR]
aderopbouw signaalleiding	18x 0,10 mm
AWG signaalleiding	26
aderdoorsnede	6x 0,14 mm ² (signaalader)
aderdiameter inclusief isolatie	1,05 mm ±0,02 mm
kabelbuitendiameter	5,2 mm 5,20 mm
buitenmantel, materiaal	PUR
buitenmantel, kleur	zwartgrijs RAL 7021
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
afzonderlijke ader, kleur	bruin, wit, zwart, blauw, grijs, roze
kleinste buigradius, permanent gelegd	52 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd	52 mm
Dynamische belastbaarheid (buigen)	max. aantal buigcycli: 4000000, buigradius: 52 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s ²
Dynamische belastbaarheid (torsie)	Torsie: ±180 °/m, Torsiecycli: ≥1000000, Torsiefrequentie: 35 Cycli/min
Halogeenvrij	volgens DIN VDE 0472 deel 815
vlambestendigheid	volgens UL-Style 20549
oliebestendigheid	volgens DIN EN 60811-2-1

SAC-6P-100,0-PUR/SH-0,14 - Kabelrol



1550627

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1550627>

Overige bestendigheid	goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen
	hydrolyse- en microbenbestendig
	beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A)
Bijzondere eigenschappen	kabelrupsbestendig
	siliconenvrij
	vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
	-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

SAC-6P-100,0-PUR/SH-0,14 - Kabelrol



1550627

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1550627>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1550627>



EAC-RoHS

Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00371

SAC-6P-100,0-PUR/SH-0,14 - Kabelrol



1550627

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1550627>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

ETIM

ETIM 9.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-6P-100,0-PUR/SH-0,14 - Kabelrol



1550627

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1550627>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	85,598 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl