

SACC-DSIV-M 8FS-4CON-L180-06 - Apparaatconnector achterwand



1524789

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1524789>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Apparaatconnector achterwand, 4-polig, bus, recht, M8, A-polarisatie, Golfsolderen

Uw voordelen

- gangbare poolschema's en polarisaties voor de overdracht van signalen met uniforme design-in-bouwvorm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1524789
Verpakkingseenheid	20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	20 Stuks
Verkoopcode	ABQJBG
Productcode	ABQJBG
GTIN	4017918950095
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	5,06 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3,47 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

SACC-DSIV-M 8FS-4CON-L180-06 - Apparaatconnector achterwand



1524789

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1524789>

Technische gegevens

Montage

montagetechniek	Achterwandmontage (M8 x 1, met contramoer)
-----------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (apparaatzijde)
aantal polen	4
Afgeschermd	nee
polarisatie	A
Schroefdraadsoort	M8

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Materiaal

materiaal behuizing	CuZn
materiaal Behuizingsoppervlak	Ni
materiaal Isolatiebehuizing	PA 6.6
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal Afdichting	NBR
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB

Elektrische eigenschappen

test-stootspanning	1,5 kV
Contactweerstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
nominale spanning U_N	48 V AC
	60 V DC
nominale stroom I_N	4 A

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aansluitmethode	Golfsolderen
Type contactaansluiting	Bus

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm kop	bus
kabeluitgang kop	recht

SACC-DSIV-M 8FS-4CON-L180-06 - Apparaatconnector achterwand



1524789

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1524789>

schroefdraadsoort kop	M8
polarisatie	A

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-25 °C ... 85 °C
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Normen en bepalingen

normcode	Ronde connectors M8
normen/bepalingen	overeenkomstig IEC 61076-2-104


SACC-DSIV-M 8FS-4CON-L180-06 - Apparaatconnector achterwand

1524789

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1524789>

Tekeningen

schematekening



Poolschema bus M8, 4-polig, aanzicht buszijde

SACC-DSIV-M 8FS-4CON-L180-06 - Apparaatconnector achterwand



1524789

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1524789>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-M 8FS-4CON-L180-06 - Apparaatconnector achterwand



1524789

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1524789>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	35484a0a-cf23-4768-894d-05475ff64188

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl