

SAC-5P-M12YF/M12FS-M12MS VP - Y-verdelers



1526253

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1526253>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Y-verdelers, 5-polig, Busconnector recht M12, polarisatie: A, op Busconnector recht M12, polarisatie: A en connector recht M12, polarisatie: A, parallelle verdeler

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1526253
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	AF1GAB
Productcode	AF1GAB
GTIN	4017918954291
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	28,84 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	26,25 g
Douanetariefnnummer	85366990
Land van herkomst	PL

SAC-5P-M12YF/M12FS-M12MS VP - Y-verdelers



1526253

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1526253>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Y-verdelers
aantal polen	5
Aantal kabelAansluitingen	2
Afgeschermd	nee
polarisatie	A
Schroefdraadsoort	M12

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3


Elektrische eigenschappen

isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
nominale spanning U_N	48 V AC
	60 V DC
nominale stroom I_N	4 A

Signalering

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	nee

Afmetingen

Maatschets	
lengte	50,1 mm
middenafstand	18 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
Materiaal wartel	zinkspluitgietwerk, vernikkeld

Connectoren

Aansluiting 1

SAC-5P-M12YF/M12FS-M12MS VP - Y-verdelers



1526253

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1526253>

bouwvorm	Busconnector recht M12
Type polarisatie	A

Aansluiting 2

bouwvorm	Busconnector recht M12
Type polarisatie	A

Aansluiting 3

bouwvorm	connector recht M12
Type polarisatie	A

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 100
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


beschermklasse	IP65
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 90 °C (stekker/bus)

Normen en bepalingen

normcode	M12-connector
normen/bepalingen	IEC 61076-2-101


Tekeningen

Maatschets



Stiftconnector M12 x 1, Y-verdeler

schematekening



Poolschema steker M12, 5-polig, A-gepolariseerd, stiftzijde

SAC-5P-M12YF/M12FS-M12MS VP - Y-verdelers

1526253

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1526253>




schematekening



Poolschema bus M12, 5-polig, A-gepolariseerd, aanzicht buszijde

schematekening




Uitlijning poolschema's

SAC-5P-M12YF/M12FS-M12MS VP - Y-verdelers

1526253

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1526253>



Contactbezetting van de M12-Y-verdeler

SAC-5P-M12YF/M12FS-M12MS VP - Y-verdelers



1526253

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1526253>

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1526253>

UL Listed Toelatings-ID: E221474				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	30 V	4 A	-	-

cUL Listed Toelatings-ID: E221474				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	30 V	4 A	-	-

SAC-5P-M12YF/M12FS-M12MS VP - Y-verdelers



1526253

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1526253>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
ECLASS-15.0	27440106

ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	1,046 kg CO2e
---------	---------------