

# SACC-V-3CON-PG7/CI - Ventielsteker



1527964

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1527964>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Ventielsteker, 3-polig, Ventielsteker CI (9,4 mm), schroefaansluiting, kabelwartel Pg7, kabelbuitendiameter 4 mm ... 6 mm

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1527964       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | AF2DEA        |
| Productcode                             | AF2DEA        |
| GTIN                                    | 4017918980986 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 12,71 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 12,71 g       |
| Douanetariefnnummer                     | 85366990      |
| Land van herkomst                       | HU            |

## Technische gegevens

### Opmerking

Montage-instructie

**LET OP:** let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders.

### Artikeleigenschappen

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Producttype               | Ventielstekers |
| aantal polen              | 3              |
| Aantal kabelAansluitingen | 1              |
| Afgeschermd               | nee            |
| Pg-wartel                 | Pg7            |

### Isolatie-eigenschappen

|                        |    |
|------------------------|----|
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad       | 3  |

### Materiaal

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94  | HB   |
| materiaal afdichting                | NBR  |
| materiaal behuizing ventielsteker   | PA 6 |
| materiaal contact                   | CuZn |
| materiaal contactblok ventielsteker | PA 6 |
| materiaal contactoppervlak          | Ni   |

### Afmetingen

#### Buitenafmeting

|                |               |
|----------------|---------------|
| buitendiameter | 4 mm ... 6 mm |
|----------------|---------------|

### Elektrische eigenschappen

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Contactweerstand        | ≤ 15 mΩ          |
| isolatieweerstand       | ≥ 100 MΩ         |
| nominale spanning $U_N$ | 250 V AC         |
|                         | 250 V DC         |
| nominale stroom $I_N$   | 6 A              |
| beveiligingsschakeling  | niet aangesloten |

### Mechanische eigenschappen

#### Mechanische gegevens

|            |                    |
|------------|--------------------|
| steekcycli | 50 (ventielsteker) |
|------------|--------------------|

### Signalering

# SACC-V-3CON-PG7/CI - Ventielsteker



1527964

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1527964>

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| statusindicatie          | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |

## aansluitgegevens

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Aansluitmethode       | schroefaansluiting                           |
| aansluitdoorsnede     | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| aansluitdoorsnede AWG | 22 ... 16                                    |

## Connectoren

### Aansluiting 1

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| bouwworm kop          | Ventielsteker |
| schroefdraadsoort kop | CI (9,4 mm)   |

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Omgevingsomstandigheden

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| beschermklasse                                 | IP65                              |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (Ventielsteker) | -30 °C ... 100 °C (Ventielsteker) |


# SACC-V-3CON-PG7/CI - Ventielsteker

1527964


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1527964>

## Tekeningen

Maatschets



schakelschema



# SACC-V-3CON-PG7/CI - Ventielsteker



1527964

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1527964>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440105 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003623 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja   |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend  | 6(c) |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. |

## EU REACH SVHC

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                         | 3d89c6f6-0019-4cfb-a835-de3b305aac55 |