

SACC-DSIV-M12FS-5CON-L180-SI - Apparaatconnector achterwand



1528167

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1528167>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Apparaatconnector achterwand, 5-polig, bus, recht, M12, A-polarisatie, Golfsolderen, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1528167
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ABQEHL
Productcode	ABQEHL
GTIN	4046356023146
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	22,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	16,507 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

SACC-DSIV-M12FS-5CON-L180-SI - Apparaatconnector achterwand



1528167

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1528167>

Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:

Contraoer is bij de levering inbegrepen

Montage

montagetechniek

Achterwandmontage (Pg9, met contraoer)

Artikeleigenschappen

Producttype

Ronde connectoren (apparaatzijde)

aantal polen

5

Afgeschermd

nee

polarisatie

A

Schroefdraadsoort

M12

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie

II

vervuilingsgraad

3

Materiaal

materiaal behuizing

CuZn

materiaal Behuizingsoppervlak

Ni

materiaal Isolatiebehuizing

PBT

materiaal contact

CuZn

materiaal contactoppervlak

Au

materiaal Afdichting

NBR

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94

V0

Elektrische eigenschappen

Contactweerstand

$\leq 0,003 \Omega$

isolatieweerstand

$\geq 100000 \Omega$

nominale spanning U_N

60 V

nominale stroom I_N

4 A

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aansluitmethode

Golfsolderen

Type contactaansluiting

Bus

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm kop

bus

SACC-DSIV-M12FS-5CON-L180-SI - Apparaatconnector achterwand



1528167

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1528167>

kabeluitgang kop	recht
schroefdraadsoort kop	M12
polarisatie	A

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 90 °C (stekker/bus)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

SACC-DSIV-M12FS-5CON-L180-SI - Apparaatconnector achterwand




1528167

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1528167>

Tekeningen

schematekening



Poolschema bus M12, 5-polig, A-gepolariseerd, aanzicht buszijde

SACC-DSIV-M12FS-5CON-L180-SI - Apparaatconnector achterwand



1528167

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1528167>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-M12FS-5CON-L180-SI - Apparaatconnector achterwand



1528167

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1528167>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	59281fb9-d492-4065-b390-f7b605b584f4

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl