

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCO - Apparaatconnector achterwand



1542619

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1542619>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Apparaatconnector achterwand, 4-polig, bus, recht, M12-SPEEDCON, D-polarisatie, Golfsolderen, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1542619
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ABQEHI
Productcode	ABQEHI
GTIN	4046356097888
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	12,62 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	9,728 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCO - Apparaatconnector achterwand



1542619

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1542619>

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling)
bestelinformatie:	Contra moer is bij de levering inbegrepen

Montage

montagetechniek	Achterwandmontage (M12 x 1, met vlakke moer)
-----------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (apparaatzijde)
toepassing	data
	signaal
aantal polen	4
Afgeschermd	ja
polarisatie	D
Schroefdraadsoort	M12

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Materiaal

materiaal behuizing	GD-Zn
materiaal	Ni
materiaal Isolatiebehuizing	PA 6.6
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal Afdichting	FKM / EPDM
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Elektrische eigenschappen

Contactweerstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
nominale spanning U_N	250 V
nominale stroom I_N	4 A

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aansluitmethode	Golfsolderen
-----------------	--------------

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCO - Apparaatconnector achterwand



1542619

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1542619>

Type contactaansluiting	Bus
-------------------------	-----

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	> 100
------------	-------

Connectoren

Aansluiting 1

bouwworm kop	bus
kabeluitgang kop	recht
schroefdraadsoort kop	M12
type vergrendeling kop	SPEEDCON
polarisatie	D

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-25 °C ... 85 °C (stekker/bus)

Normen en bepalingen

normcode	Ronde connectors M12
normen/bepalingen	overeenkomstig IEC 61076-2-101


SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCO - Apparaatconnector achterwand

1542619

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1542619>

Tekeningen

schematekening



Poolschema bus M12, 4-polig, D-gepolariseerd, buszijde

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCO - Apparaatconnector achterwand



1542619

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1542619>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1542619>

 UL Recognized Toelatings-ID: E118976-20100522				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	250 V	4 A	22	-

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCO - Apparaatconnector achterwand



1542619

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1542619>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCO - Apparaatconnector achterwand



1542619

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1542619>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	b5420750-f1aa-403e-82e0-1f78af788052

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl