

SAC-5P-M 8MS/ 5,0-920/M 8FS - Bussysteemkabel



1575864

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1575864>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Bussysteemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogeenvrij, roodlila RAL 4001, afgeschermd, connector recht M8, polarisatie: B, op Busconnector recht M8, polarisatie: B, kabellengte: 5 m, connector niet afgeschermd

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1575864
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF1BDD
Productcode	AF1BDD
GTIN	4046356431545
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	303,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	205 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Andere producten met een variabele kabellengte vindt u in het gedeelte Toebehoren
----------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Datakabel geconfectioneerd
toepassing	Standaard
sensor type	CANopen®
aantal polen	5
Aantal kabelAansluitingen	1
Afgeschermd	ja

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Interfaces

bussysteem	CANopen®/DeviceNet™
Signaalsoort/categorie	CANopen®
	DeviceNet™

Signalering

statusindicatie	nee
-----------------	-----

Elektrische eigenschappen

isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
nominale spanning U_N	30 V AC
	30 V DC
nominale stroom I_N	4 A
overdrachtsmedium	Koper

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
Materiaal wartel	zinkspluitgietwerk, vernikkeld

aansluitgegevens

Aansluitingen	
---------------	--

SAC-5P-M 8MS/ 5,0-920/M 8FS - Bussysteemkabel



1575864

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1575864>

contact kleur (signaalomschrijving) contact (optioneel)	1 (Connector) SR (afscherming) 1 (bus)
	2 (Connector) RD (V+) 2 (bus)
	4 (Connector) BK (V-) 4 (bus)
	3 (Connector) WH (CAN_H) 3 (bus)
	5 (Connector) BU (CAN_L) 5 (bus)

Connectoren

Aansluiting 1

bouwworm	connector recht M8
aantal polen	5
Type polarisatie	B (Standaard)

Aansluiting 2

bouwworm	Busconnector recht M8
aantal polen	5
Type polarisatie	B (Standaard)

Kabel/leiding

kabellengte	5 m
-------------	-----

CANopen®/DeviceNet™, PUR, paars [920]

Maatschets	
UL AWM Style	21198 (80 °C / 300 V)
aantal polen	4
Afgeschermd	ja
Kabeltype	CANopen®/DeviceNet™, PUR, paars [920]
Aderopbouw	2xAWG24/19+2xAWG22/19
AWG signaalleiding	24
AWG voedingsspanning	22
aderdoorsnede	2x 0,25 mm² (datakabel) 2x 0,34 mm² (voedingsspanning) 1x 0,34 mm² (extra litze)
aderdiameter inclusief isolatie	1,95 mm ±0,05 mm (datakabel) 1,4 mm ±0,05 mm (voedingsspanning)
kabelbuitendiameter	6,70 mm ±0,3 mm
buitenmantel, materiaal	PUR
buitenmantel, kleur	roodlila RAL 4001

SAC-5P-M 8MS/ 5,0-920/M 8FS - Bussysteemkabel



1575864

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1575864>

materiaal aders	vertinde Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie	PE-schuim (datakabel)
	PE (voedingsspanning)
afzonderlijke ader, kleur	rood-zwart, blauw-wit
Getwiste aderparen	2 aders tot aderpaar getwist
compleet getwist	2 aderparen rond een extra litze in het midden tot kern getwist
optische schermafdekking	80 %
isolatieweerstand	$\geq 5 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$ (datakabel)
	$\geq 5 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$ (voedingsspanning)
Impedantie	$120 \Omega \pm 10 \%$ (bij 1 MHz)
nominale spanning kabel	$\leq 300 \text{ V}$ (piekwaarde, niet voor sterkstroomdoeleinden)
Testspanning ader/ader	2000 V (50 Hz, 1 min.)
Testspanning ader/ader-afscherming	2000,00 V (50 Hz, 1 min.)
minimale buigradius, vast gelegd	4 x D
minimale buigradius, flexibel gelegd	8 x D
Dynamische belastbaarheid (buigen)	max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 70 mm, buigradius: 15 x D, richting van de verplaatsing: 4,5 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 3 m/s ² , Omgevingstemperatuur: -20 °C ... 60 °C
schermdeemping	$\leq 22,9 \text{ dB/km}$ (bij 1 MHz)
	$\leq 16,4 \text{ dB/km}$ (bij 500 kHz)
	$\leq 9,5 \text{ dB/km}$ (bij 125 kHz)
Halogeenvrij	volgens DIN VDE 0472 deel 815
	volgens IEC 60754-1
vlambestendigheid	UL 1581, paragraaf 1060 en UL 2556, paragraaf 9.3 (FT1)
	UL 1581, paragraaf 1100 und UL 2556, paragraaf 9.1 (HFT/FT2)
	IEC 60332-1-2
	conform ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
	-30 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage)
	-20 °C ... 60 °C (bij installatie)
	-20 °C ... 60 °C (kabel, kabelrupstoepassingen)


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


beschermklasse	IP65
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-25 °C ... 90 °C (stekker/bus)

Tekeningen

Maatschets




Maatschets



1575864


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1575864>

schematekening



Poolschema stiftzijde, M8, 5-polig, B-gepolariseerd

schematekening




Poolschema, buszijde, M8, 5-polig, B-gepolariseerd

1575864

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1575864>

schakelschema



SAC-5P-M 8MS/ 5,0-920/M 8FS - Bussysteemkabel



1575864

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1575864>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1575864>

 UL Listed Toelatings-ID: FILE E 221474				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	30 V	3 A	-	-

 cUL Listed Toelatings-ID: FILE E 221474				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	30 V	3 A	-	-

 EAC-RoHS Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387				
--	--	--	--	--

SAC-5P-M 8MS/ 5,0-920/M 8FS - Bussysteemkabel



1575864

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1575864>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	3,918 kg CO2e
---------	---------------