

SACC-M12-SCO PLUG - Behuizingswartel



1551493

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1551493>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Behuizingswartel, Stift, M12-SPEEDCON, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Uw voordelen

- eenvoudige apparaatintegratie door mechanische poortwartels met schroefdraadbevestiging
- flexibele printplaatmontage: tweedelige connector voor golf- en THR-solderen
- snelvergrendeling SPEEDCON reduceert aansluitijden

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1551493
Verpakkingseenheid	60 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	60 Stuks
Verkoopcode	ABQAEA
Productcode	ABQAEA
GTIN	4046356153645
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	5,73 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	5,576 g
Douanetariefnummer	79070000
Land van herkomst	DE

SACC-M12-SCO PLUG - Behuizingswartel



1551493

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1551493>

Technische gegevens

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	De vermelde elektrische en mechanische gegevens gelden bij een correct vergrendeld en gemonteerd connectorpaar. Is de connector niet vergrendeld en bestaat er gevaar voor verontreiniging, dan dient de connector door een >IP54-afdekkap te worden afgedekt. Er dient bovendien rekening te worden gehouden met beïnvloeding door litzendraden, kabels of printplaatmontage.
bestelinformatie:	Contrafoer is bij de levering inbegrepen

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizing voor ronde connectoren
Schroefdraadsoort	M12

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	1,5 ... 2 Nm
---------------	--------------

Materiaal

materiaal behuizing	GD-Zn
materiaal Behuizingsoppervlak	Ni
materiaal wartel	Messing, vernikkeld
materiaal Afdichting	EPDM

Connectoren

Aansluiting 1

bouwworm kop	Stift
schroefdraadsoort kop	M12
type vergrendeling kop	SPEEDCON

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	> 100
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse (gemonteerd)	IP67 (correct aangesloten en vergrendeld)
beschermklasse	IP67 (correct aangesloten en vergrendeld)
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-25 °C ... 85 °C (steker/bus) -40 °C ... 85 °C (zonder mechanische bediening)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Normen en bepalingen

SACC-M12-SCO PLUG - Behuizingswartel



1551493

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1551493>

normcode	Ronde connectors M12
normen/bepalingen	overeenkomstig IEC 61076-2-101

Montage

montagetechniek	Voorwandmontage (M12 x 1)
-----------------	---------------------------

SACC-M12-SCO PLUG - Behuizingswartel



1551493

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1551493>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M12-SCO PLUG - Behuizingswartel



1551493

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1551493>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	c681f3f6-2b72-4780-9d02-5a5412a08ce1

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl