

# RC-06P1N120000 - Contactblok

1593072

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1593072>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Contactblok, M23, aantal polen: 6, type contactaansluiting: Stift, soldeeraansluiting, serie: NC, RC, RM, TU, UC, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1593072       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | ABRAFU        |
| Productcode                             | ABRAFU        |
| GTIN                                    | 4046356194082 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 10,07 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 7,36 g        |
| Douanetariefnummer                      | 85366990      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# RC-06P1N120000 - Contactblok

1593072

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1593072>



## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Producttype       | Contactblok |
| serie             | NC          |
|                   | RC          |
|                   | RM          |
|                   | TU          |
|                   | UC          |
| toepassing        | signaal     |
| aantal polen      | 6           |
| stekerbeeld       | 6           |
| polarisatie       | N           |
| Schroefdraadsoort | M23         |

### Elektrische eigenschappen

Contact: Contactgroep 1

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| min. doorsnede          | 0,08 mm <sup>2</sup>              |
| max. doorsnede          | 2,5 mm <sup>2</sup>               |
| nominale stroom $I_N$   | 20 A (bij max. aansluitdoorsnede) |
| nominale spanning $U_N$ | 48 V AC                           |
|                         | 74 V DC                           |
| overspanningscategorie  | III                               |
| vervuilingsgraad        | 3                                 |
| test-stootspanning      | 1,5 kV                            |

### aansluitgegevens

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Aansluitmethode | soldeeraansluiting |
|-----------------|--------------------|

### Materiaal

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| materiaal Isolatiebehuizing | PBT   |
| materiaal contact           | CuZn  |
| materiaal contactoppervlak  | Ni/Au |

### Connectoren

|               |           |
|---------------|-----------|
| draairichting | standaard |
|---------------|-----------|

### Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

|            |    |
|------------|----|
| steekcycli | 50 |
|------------|----|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

# RC-06P1N120000 - Contactblok

1593072

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1593072>



## Omgevingsomstandigheden

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
|--------------------------------|-------------------|

# RC-06P1N120000 - Contactblok


1593072

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1593072>



## Tekeningen

schematekening



Polbild


# RC-06P1N120000 - Contactblok

1593072

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1593072>



schematekening



Maatschets

# RC-06P1N120000 - Contactblok



1593072

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1593072>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ECLASS-15.0 | 27440223 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003557 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja   |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend  | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                         | 17704355-644f-4f80-b1a9-2305de4c2541 |