

RC-09P1N121500 - Kabelconnector



1594899

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1594899>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



M23, Kabelconnector, serie: RC, recht, afgeschermd: nee, Schroefvergrendeling, aantal polen: 8+1, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, soldeeraansluiting, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1594899
Verpakkingseenheid	20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	ABRAAA
Productcode	ABRAFA
GTIN	4046356203951
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	83,17 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	79,02 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

RC-09P1N121500 - Kabelconnector

1594899

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1594899>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (kabelzijde)
-------------	--------------------------------

Connectoren

Isolatiebehuizing

polarisatie	N
materiaal (Isolatiebehuizing)	PBT
materiaal (contact)	CuZn
materiaal (contactoppervlak)	Ni/Au
steekcycli	50
Aansluitmethode	soldeeraansluiting
Type contactswitch	Stift
toepassing	signaal
aantal polen	9
draairichting	standaard
stekerbeeld	8+1
aantal contact (Contactgroep 1)	1
diameter contact (Contactgroep 1)	2 mm
Aderdoorsnede min. contact (Contactgroep 1)	0,08 mm ²
Aderdoorsnede max. contact (Contactgroep 1)	2,5 mm ²
nominale stroom contact (Contactgroep 1)	20 A (bij max. aansluitdoorsnede)
nominale spanning contact (Contactgroep 1)	48 V AC
	74 V DC
test-stootspanning	1,5 kV
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
aantal contact (Contactgroep 2)	8
diameter contact (Contactgroep 2)	1 mm
Aderdoorsnede min. contact (Contactgroep 2)	0,08 mm ²
Aderdoorsnede max. contact (Contactgroep 2)	1 mm ²
nominale stroom contact (Contactgroep 2)	8 A
nominale spanning contact (Contactgroep 2)	48 V AC
	48 V AC

behuizing

uitvoering	Kabelconnector-behuizing
Schroefdraadsoort	M23
Bouwworm	recht
Type vergrendeling	Schroefvergrendeling
Pg-wartel	Pg9
materiaal (behuizing)	GD-Zn

RC-09P1N121500 - Kabelconnector

1594899

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1594899>



materiaal (Behuizingsoppervlak)	Ni
materiaal (Gedraaide onderdelen)	CuZn
beschermklasse (gemonteerd)	IP65
	IP67
	IP68

RC-09P1N121500 - Kabelconnector

1594899

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1594899>



Tekeningen

schematekening



Polbild

RC-09P1N121500 - Kabelconnector

1594899

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1594899>



schematekening



Polbild


RC-09P1N121500 - Kabelconnector

1594899

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1594899>



schematekening



Polbild


RC-09P1N121500 - Kabelconnector

1594899

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1594899>



schematekening



Maatschets

RC-09P1N121500 - Kabelconnector



1594899

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1594899>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	3c98fa64-f528-4293-a6b5-bd3b36a3ee97