

RC-17P1NA20000 - Contactblok

1601638

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1601638>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Contactblok, M23, aantal polen: 17, type contactaansluiting: Stift, insoldeeraansluiting, serie: NC, RC, RM, TU, UC, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1601638
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	ABRAFU
Productcode	ABRAFU
GTIN	4046356235822
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	15,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	9,63 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

RC-17P1NA20000 - Contactblok

1601638

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1601638>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
toepassing	signaal
aantal polen	17
stekerbeeld	17
polarisatie	N
Schroefdraadsoort	M23

Elektrische eigenschappen

Contact: Contactgroep 1

contactdiameter	1 mm
nominale stroom I_N	8 A (bij max. aansluitdoorsnede)
nominale spanning U_N	48 V AC
	74 V DC
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
test-stootspanning	1,5 kV

aansluitgegevens

Aansluitmethode	insoldeeraansluiting
-----------------	----------------------

Materiaal

materiaal Isolatiebehuizing	PBT
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au

Connectoren

draairichting	standaard
---------------	-----------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	50
------------	----


RC-17P1NA20000 - Contactblok

1601638

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1601638>




Tekeningen



Maatschets

schematekening



Polbild


RC-17P1NA20000 - Contactblok

1601638

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1601638>



boorsjabloon/soldeerpadgeometrie



RC-17P1NA20000 - Contactblok



1601638

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1601638>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	aaf37b18-b399-41a5-bd0d-6b9b28b2f7db