

RC-63S1N320000 - Contactblok

1603767

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1603767>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Contactblok, M23, aantal polen: 6+3, type contactaansluiting: Bus, insoldeeraansluiting, serie: RC, TU

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1603767
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode	ABRAFU
GTIN	4046356247023
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	12,813 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	12,813 g
Land van herkomst	DE

RC-63S1N320000 - Contactblok

1603767

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1603767>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
serie	RC
	TU
toepassing	signaal
aantal polen	9
stekerbeeld	6+3
polarisatie	N
Schroefdraadsoort	M23

Elektrische eigenschappen

Contact: Contactgroep 1

contactdiameter	2 mm
nominale stroom I_N	20 A
nominale spanning U_N	150 V
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
test-stootspanning	1,5 kV

Contact: Contactgroep 2

contactdiameter	1 mm
nominale stroom I_N	8 A (bij max. aansluitdoorsnede)
nominale spanning U_N	150 V
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

aansluitgegevens

Aansluitmethode	insoldeeraansluiting
-----------------	----------------------

Materiaal

materiaal Isolatiebehuizing	PBT
materiaal contact	Cu/Zn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au

Connectoren

draairichting	standaard
---------------	-----------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	50
------------	----


RC-63S1N320000 - Contactblok

1603767

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1603767>



Tekeningen




RC-63S1N320000 - Contactblok

1603767

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1603767>



schematekening




RC-63S1N320000 - Contactblok

1603767

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1603767>



boorsjabloon/soldeerpadgeometrie



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---