

1604188

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604188>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



HEAVYCON ADVANCE EMV-wartelbehuizing B6, met bajonetvergrendeling, hoogte: 100 mm, met schroefdraad 1 x M20, kabelaanluiting zijdelings

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1604188       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Productcode                             | AF7AAA        |
| GTIN                                    | 4017918947866 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 307,71 g      |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 307,71 g      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens


### Opmerking

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| Algemeen | voor contactblokken HC-B6, BB10, DD24, M |
|----------|------------------------------------------|

### Artikeleigenschappen

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Producttype               | Behuizingen met bajonetvergrendeling |
| Behuizingstype            | Wartelbehuizing                      |
| toepassing                | EMC                                  |
| bouwworm                  | B6                                   |
| Aantal kabelAansluitingen | 1                                    |
| schroefmethode            | 1x M20                               |
| kabeluitgang              | zijdelings                           |

### Afmetingen

|            |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets |  |
| Breedte    | 57 mm                                                                                |
| Hoogte     | 100 mm                                                                               |
| lengte     | 92 mm                                                                                |

### Inbouwmaat

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| breedte montage-uitsparing | 35 mm |
| lengte montage-uitsparing  | 52 mm |

### Materiaal

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| materiaal afdichting           | NBR, geleidend               |
| materiaal behuizing            | Spuitgietaluminium           |
| materiaal behuizingsoppervlak  | poedercoating                |
| materiaal vergrendelingsbeugel | roestvaststaal, greep: PA-GF |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| beschermklasse                 | IP65              |
|                                | IP67              |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |

### Mechanische eigenschappen

#### Mechanische gegevens


|                |        |
|----------------|--------|
| schroefmethode | 1x M20 |
|----------------|--------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| type vergrendeling | Schroef |
|--------------------|---------|

## Montage

|                    |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage-instructie | Om de functie van het PE-contact ook bij het schuin insteken te waarborgen, dienen beide aanbouwflenzen een goede elektrische verbinding met de metalen aanbouwwand te hebben.                |
|                    | Om een optimale afschermdende werking te bereiken, dient een eventueel op de schakelkastwand aangebrachte isolerende poedercoating in de buurt van de profielafdichting te worden verwijderd. |

## Tekeningen



montage-uitsparing

1) bij toepassing van stalen M4-schroeven

2) bij toepassing van zelftappende schroeven (Torx® 20, M4)

# HC-B 6-TMB-100/O1STM20S-EMV - EMC-behuizing

1604188

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604188>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)