

UC-12P1N1280DU - Kabelconnector

1606282

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1606282>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



M23, Kabelconnector, serie: UC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 12, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 2 mm ... 14,5 mm, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1606282
Verpakkingseenheid	20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	20 Stuks
Verkoopcode	ABRAIA
Productcode	ABRAIA
GTIN	4046356258593
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	99,24 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	92,251 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	DE

UC-12P1N1280DU - Kabelconnector



1606282

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1606282>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (kabelzijde)
-------------	--------------------------------

Connectoren

Isolatiebehuizing

polarisatie	N
materiaal (Isolatiebehuizing)	PBT
materiaal (contact)	CuZn
materiaal (contactoppervlak)	Ni/Au
steekcycli	100
Aansluitmethode	soldeeraansluiting
Type contactswitch	Stift
toepassing	signaal
aantal polen	12
draairichting	standaard
stekerbeeld	12
aantal contact (Contactgroep 1)	12
diameter contact (Contactgroep 1)	1 mm
Aderdoorsnede min. contact (Contactgroep 1)	0,08 mm ²
Aderdoorsnede max. contact (Contactgroep 1)	1 mm ²
nominale stroom contact (Contactgroep 1)	8 A (bij max. aansluitdoorsnede)
nominale spanning contact (Contactgroep 1)	48 V AC
	74 V DC
test-stootspanning	1,5 kV
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3

behuizing

uitvoering	Kabelconnector-behuizing
Schroefdraadsoort	M23
Bouwvorm	recht
Type vergrendeling	Schroefvergrendeling
Pg-wartel	zonder
materiaal (behuizing)	GD-Zn
materiaal (Gedraaide onderdelen)	CuZn
materiaal (Behuizingsoppervlak)	Ni
materiaal (Afdichting)	FPM (O-ring)
beschermklasse (gemonteerd)	IP67

Afdichting

kabelbuitendiameter	2 mm ... 14,5 mm
---------------------	------------------

UC-12P1N1280DU - Kabelconnector


1606282

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1606282>



Tekeningen

schematekening



Polbild


UC-12P1N1280DU - Kabelconnector

1606282

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1606282>



schematekening



Polbild


UC-12P1N1280DU - Kabelconnector

1606282

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1606282>



schematekening



Maatschets

UC-12P1N1280DU - Kabelconnector



1606282

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1606282>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	12d79d38-3fe1-4e0e-982e-9b6546eb1025