

RC-06P1N126100 - Apparaatconnector voorwand



1593137

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1593137>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



M23, Apparaatconnector voorwand, serie: RC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 6, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, soldeeraansluiting, axiale O-ring, Wanddikte min.: 0,8 mm, wanddikte max.: 6,5 mm, polarisatie: N

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1593137
Verpakkingseenheid	40 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	ABRAAF
Productcode	ABRAFL
GTIN	4046356194457
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	38,553 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	36,47 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (apparaatzijde)
-------------	-----------------------------------

Connectoren

Isolatiebehuizing

polarisatie	N
materiaal (Isolatiebehuizing)	PBT
materiaal (contact)	CuZn
materiaal (contactoppervlak)	Ni/Au
steekcycli	50
Aansluitmethode	soldeeraansluiting
Type contactswitch	Stift
toepassing	signaal
aantal polen	6
draairichting	standaard
stekerbeeld	6
aantal contact (Contactgroep 1)	6
Aderdoorsnede min. contact (Contactgroep 1)	0,08 mm ²
Aderdoorsnede max. contact (Contactgroep 1)	2,5 mm ²
nominale stroom contact (Contactgroep 1)	20 A (bij max. aansluitdoorsnede)
nominale spanning contact (Contactgroep 1)	48 V AC
	74 V DC
test-stootspanning	1,5 kV
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3

behuizing

bestelinformatie:	contactblokken separaat bestellen
uitvoering	Koppelbehuizing
Schroefdraadsoort	M23
Bouwworm	recht
Type vergrendeling	Schroefvergrendeling
Pg-wartel	zonder
montagetechniek	Voorwandmontage (M20 x 1,5)
Montage-instructie	Centrale bevestiging
materiaal (behuizing)	GD-Zn
materiaal (Behuizingsoppervlak)	Ni
materiaal (Gedraaide onderdelen)	CuZn
beschermklasse (gemonteerd)	IP67
afdichting van het apparaat	axiale O-ring

RC-06P1N126100 - Apparaatconnector voorwand




1593137

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1593137>


Tekeningen

Maatschets




inbouwmaten:

schematekening




Polbild

schematekening



Polbild

schematekening



Maatschets

RC-06P1N126100 - Apparaatconnector voorwand



1593137

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1593137>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 9.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: Niet van toepassing)
SCIP	9e13d18d-babc-4308-9432-e455bf77531b