

RC-06P1N8B0000 - Contactblok

1593525

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1593525>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Contactblok, M23, aantal polen: 6, type contactaansluiting: Stift, Crimpaansluiting, serie: NC, RC, RM, TU, UC, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1593525
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ABRAFU
Productcode	ABRAFU
GTIN	4046356196659
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	10,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	4,352 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	DE

RC-06P1N8B0000 - Contactblok

1593525

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1593525>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
toepassing	signaal
aantal polen	6
stekerbeeld	6
polarisatie	N
Schroefdraadsoort	M23

Elektrische eigenschappen

Contact: Contactgroep 1

contactdiameter	2 mm
min. doorsnede	1,5 mm ²
max. doorsnede	2,5 mm ²
nominale stroom I_N	20 A (bij max. aansluitdoorsnede)
nominale spanning U_N	48 V AC
	74 V DC
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
test-stootspanning	1,5 kV
nominale spanning U_N	48 V AC
	74 V DC

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Crimpaansluiting
-----------------	------------------

Materiaal

materiaal Isolatiebehuizing	PA 6.6
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au

Connectoren

draairichting	standaard
---------------	-----------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	50
------------	----

RC-06P1N8B0000 - Contactblok

1593525

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1593525>



Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)

50 % ... 65 %

RC-06P1N8B0000 - Contactblok


1593525

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1593525>



Tekeningen

schematekening



Polbild


RC-06P1N8B0000 - Contactblok

1593525

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1593525>



schematekening



Technische tekeningen vindt u in het downloadgedeelte

RC-06P1N8B0000 - Contactblok



1593525

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1593525>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	de69c023-58cc-471a-a4c2-ba7811aca277