

RC-06S1N8A2300 - Apparaatconnector voorwand



1594031

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1594031>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



M23, Apparaatconnector voorwand, serie: RC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 6, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, vlakke afdichting, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1594031
Verpakkingseenheid	40 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	ABRAAF
Productcode	ABRAFL
GTIN	4046356199186
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	29,78 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	26,79 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

RC-06S1N8A2300 - Apparaatconnector voorwand



1594031

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1594031>

Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:	crimpcontacten Ø 2 mm separaat bestellen
-------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (apparaatzijde)
-------------	-----------------------------------

Connectoren

Isolatiebehuizing

Opmerking	bestelinformatie: crimpcontacten Ø 2 mm separaat bestellen
polarisatie	N
Aansluitmethode	Crimpaansluiting
Type contactswitch	Bus
toepassing	signaal
aantal polen	6
draairichting	standaard
stekerbeeld	6
aantal contact (Contactgroep 1)	6
diameter contact (Contactgroep 1)	2 mm
nominale stroom contact (Contactgroep 1)	20 A (bij max. aansluitdoorsnede)
nominale spanning contact (Contactgroep 1)	48 V AC 74 V DC
test-stootspanning	1,5 kV
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3

behuizing

uitvoering	Flensbehuizing
Schroefdraadsoort	M23
Bouwworm	recht
Type vergrendeling	Schroefvergrendeling
Pg-wartel	zonder
montagetechniek	Voorwandmontage/vierkante flens (4x Ø 3,2 mm)
materiaal behuizing	metaal
beschermklasse (gemonteerd)	IP67
afdichting van het apparaat	vlakke afdichting

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % ... 65 %
---	---------------


RC-06S1N8A2300 - Apparaatconnector voorwand

1594031

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1594031>



Tekeningen



inbouwmaten:


RC-06S1N8A2300 - Apparaatconnector voorwand

1594031

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1594031>




schematekening



Polbild

schematekening



Polbild

RC-06S1N8A2300 - Apparaatconnector voorwand



1594031

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1594031>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 9.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	30dbf3f9-d80f-44fe-aae7-07a6ed3355fd