

ST-06KS020 - Crimpcontact

1607581

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607581>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Crimpcontact, Bus, gedraaid, contactdiameter: 0,6 mm, aansluitdoorsnede: 0,14 mm² ... 0,34 mm², materiaal contact: CuZn, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1242314

Uw voordelen

- Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
- hoge trekvastheid van de aansluiting
- geringe overgangsweerstanden
- eenvoudige productiebewaking

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1607581
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	ABREAB
Productcode	ABREAB
GTIN	4046356272971
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,153 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,1 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	DE

ST-06KS020 - Crimpcontact

1607581

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607581>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpcontact
contacttype	gedraaid

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Type contactaansluiting	Bus
Aansluitmethode	Crimpaansluiting

Aderaansluiting

Aansluitdoorsnede	0,14 mm ² ... 0,34 mm ²
-------------------	---

Materiaal

materiaal contact	CuZn
materiaal Metalen oppervlak contactbereik (tussenlaag)	Ni
materiaal Metalen oppervlak contactbereik (coating)	Au

Afmetingen

Diameter (Contactdiameter)	0,6 mm
----------------------------	--------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	100
------------	-----

ST-06KS020 - Crimpcontact

1607581

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607581>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	65a963af-6ede-4fec-9fcf-734a09cdf2b2