

RC-11P2000 - Crimpcontact

1596770

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1596770>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Crimpcontact, Stift, gedraaid, contactdiameter: 1 mm, aansluitdoorsnede: 0,08 mm² ... 0,22 mm², materiaal contact: CuZn, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1240882

Uw voordelen

- Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
- hoge trekvastheid van de aansluiting
- geringe overgangsweerstanden
- eenvoudige productiebewaking

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1596770
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	ABREBC
Productcode	ABREAD
GTIN	4046356212595
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,22 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,18 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	DE

RC-11P2000 - Crimpcontact

1596770

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1596770>



Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:

Contactontkoppelingsgereedschap niet vereist voor de 12- en 17-polige crimpversies van de M23-PRO-serie

Artikeleigenschappen

Producttype

Crimpcontact

contacttype

gedraaid

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Type contactaansluiting

Stift

Aansluitmethode

Crimpaansluiting

Aderaansluiting

Aansluitdoorsnede

0,08 mm² ... 0,22 mm²

Materiaal

materiaal contact

CuZn

materiaal Metalen oppervlak contactbereik (tussenlaag)

Ni

materiaal Metalen oppervlak contactbereik (coating)

Au

Afmetingen

Diameter (Contactdiameter)

1 mm

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli

100

RC-11P2000 - Crimpcontact

1596770

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1596770>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	f2a82a3a-7813-4ff5-ae0d-02cb8d0ba9bf