

RC-17P1N1283NN - Kabelconnector



1601285

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1601285>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



M23, Kabelconnector, serie: RC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 17, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, soldeeraansluiting, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1601285
Verpakkingseenheid	20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABRAFA
Productcode	ABRAFA
GTIN	4046356233958
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	83,655 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	77,266 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

RC-17P1N1283NN - Kabelconnector



1601285

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1601285>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (kabelzijde)
Schroefdraadsoort	M23

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
------------------------------------	----

Connectoren

Isolatiebehuizing

polarisatie	N
materiaal (Isolatiebehuizing)	PBT
materiaal (contact)	CuZn
materiaal (contactoppervlak)	Ni/Au
steekcycli	50
Aansluitmethode	soldeeraansluiting
Type contactswitch	Stift
toepassing	signaal
aantal polen	17
draairichting	standaard
stekerbeeld	17
aantal contact (Contactgroep 1)	17
diameter contact (Contactgroep 1)	1 mm
Aderdoorsnede min. contact (Contactgroep 1)	0,08 mm ²
Aderdoorsnede max. contact (Contactgroep 1)	1 mm ²
nominale stroom contact (Contactgroep 1)	8 A (bij max. aansluitdoorsnede)
nominale spanning contact (Contactgroep 1)	48 V AC
	74 V DC
test-stootspanning	1,5 kV
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3

behuizing

bestelinformatie:	contactblokken separaat bestellen
uitvoering	Kabelconnector-behuizing
Schroefdraadsoort	M23
Bouwworm	recht
Type vergrendeling	Schroefvergrendeling
Pg-wartel	zonder
materiaal (behuizing)	Metaal
beschermklasse (gemonteerd)	IP67

RC-17P1N1283NN - Kabelconnector

1601285

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1601285>



Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
----------------	------

RC-17P1N1283NN - Kabelconnector


1601285

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1601285>



Tekeningen

schematekening



Polbild


RC-17P1N1283NN - Kabelconnector

1601285

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1601285>



schematekening



Polbild


RC-17P1N1283NN - Kabelconnector

1601285

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1601285>



schematekening



Maatschets

RC-17P1N1283NN - Kabelconnector



1601285

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1601285>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	bf4e9b96-d8ce-4c99-8d4d-83c81d1145b4