

RC-17P1N8A0000 - Contactblok



1601451

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1601451>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Contactblok, M23, aantal polen: 17, type contactaansluiting: Stift, Crimpaansluiting, serie: NC, RC, RM, TU, UC

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1601451
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ABRAFT
Productcode	ABRAFT
GTIN	4046356234818
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,556 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,306 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	DE

RC-17P1N8A0000 - Contactblok



1601451

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1601451>

Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:	Crimpcontacten Ø 1 mm separaat bestellen
-------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
toepassing	signaal
aantal polen	17
stekerbeeld	17
polarisatie	N
Schroefdraadsoort	M23

Elektrische eigenschappen

Contact	
contactdiameter	1 mm
nominale spanning U_N	48 V AC 74 V DC
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
test-stootspanning	1,5 kV

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Crimpaansluiting
-----------------	------------------

Materiaal

materiaal isolatiehuis	PA66
------------------------	------

Connectoren

draairichting	standaard
---------------	-----------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % ... 65 %

RC-17P1N8A0000 - Contactblok


1601451

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1601451>



Tekeningen

schematekening



Polbild

RC-17P1N8A0000 - Contactblok



1601451

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1601451>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl