

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - Glasvezelconnector



1608045

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608045>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Glasvezelconnector, beschermklasse: IP65/IP67, aantal polen: 2, MM, materiaal: metaal, aansluitmethode: Push-Pull, kabel aansluiting: recht, kleur: zilver

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1608045
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNOBA
Productcode	ABNOBA
GTIN	4046356131711
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	74,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	70,84 g
Douanetariefnnummer	85367000
Land van herkomst	DE

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - Glasvezelconnector



1608045

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608045>

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 8.4 Connectors for outside environment (optical fibre) en hoofdstuk 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Dataconnector (aan kabelzijde)
bouwvorm	SC-RJ
aantal polen	2
stekerbeeld	SCRJ
kabeluitgang	recht

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	I
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

Demping	≥ 2 dB (Tussenschakeldemping)
overdrachtsmedium	glasvezel
overdrachtseigenschappen (categorie)	MM

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	Push-Pull
-----------------	-----------

Afmetingen

Breedte	22 mm
Hoogte	30 mm
lengte	62,5 mm

Materiaal

Kleur	zilver
materiaal	Metaal
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal geleiderhuls	koperlegering
materiaal behuizing	metaal
materiaal behuizingsoppervlak	vernikkeld
materiaal kabelafdichting	TPE
materiaal O-ring	NBR

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - Glasvezelconnector



1608045

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608045>

Kabel/leiding

Kabeltype	Vezels met kunststof coating
kabelbuitendiameter	6,5 mm ... 9,5 mm
aderdiameter	2,2 mm
afzonderlijke aders, diameter	2,2 mm
oliebestendigheid	ja
vlambestendigheid	ja

Lichtgeleiderkabel

Aantal vezels	2
vezel	200/230 µm
vezeltype	PCF

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	-------

Kengetallen

Demping	≥ 2 dB (Tussenschakeldemping)
---------	-------------------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65/IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (montage)	0 °C ... 50 °C
oliebestendigheid	ja

Normen en bepalingen

vlambestendigheid	ja
oliebestendigheid	ja
normen/bepalingen	IEC PAS 61076-3-117


VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - Glasvezelconnector

1608045

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608045>

Tekeningen

schematekening



VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - Glasvezelconnector



1608045

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608045>

Toelatingen

🔑 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608045>



UL Listed

Toelatings-ID: E308814-20070105

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - Glasvezelconnector



1608045

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608045>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440290
ECLASS-15.0	27440290

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - Glasvezelconnector



1608045

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608045>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-nr.: 119-47-1)
SCIP	f19f0730-faff-49ed-9cf9-80d90c48c1e1

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl