

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Aanbouwframe



1608087

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608087>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



MSTB-aanbouwraam, IP67, voor push-pull-vergrendeling, metaal, voor printplataansluiting, voor rechthoekige montage-uitsparing, met afdichting, zonder bevestigingsschroeven

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1608087
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNOJA
Productcode	ABNOJA
GTIN	4046356131759
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	24,814 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	22,066 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 11 Connectors for 24 Volt Power Supply Cabling en hoofdstuk 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Aanbouwframe
toepassing	printplaat aansluiting voeding
bouwvorm	Uitvoering 14
stekerbeeld	zonder componenten

Isolatie-eigenschappen


vervuilingsgraad	2
------------------	---

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	Push-Pull
-----------------	-----------

Afmetingen

Maatschets		
Breedte	36,2 mm	
Hoogte	42 mm	
lengte	17,5 mm	

Materiaal

Kleur	zilver
materiaal	Metaal
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	metaal
materiaal behuizingsoppervlak	vernikkeld

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	-------

1608087

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608087>

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


beschermklasse	IP65/IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C

Montage

montagetechniek	Wandmontage
-----------------	-------------


Tekeningen

Maatschets



PROFINET POWER-aanbouwraam, IP67

Maatschets



Printplaatindeling, rechte soldeerstiften


VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Aanbouwframe



1608087


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608087>

Maatschets




PROFINET POWER-aanbouwraam, IP67


Maatschets



Printplaatindeling, haakse soldeerstiften



Boorsjabloon



Boorsjabloon

1608087

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608087>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1608087

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608087>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-nr.: 119-47-1)
SCIP	e05d0456-f3a3-476b-b119-45e7e3765260

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl