

RC-19P1N120000 - Contactblok

1602482

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1602482>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Contactblok, M23, aantal polen: 16+3, type contactaansluiting: Stift, soldeeraansluiting, serie: NC, RC, RM, TU, UC, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1602482
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ABRAFU
Productcode	ABRAFU
GTIN	4046356239844
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	10,46 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	7,94 g
Douanetariefnnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
toepassing	signaal
aantal polen	19
stekerbeeld	16+3
polarisatie	N
Schroefdraadsoort	M23

Elektrische eigenschappen

Contact

contactdiameter	1,5 mm
min. doorsnede	0,08 mm ²
max. doorsnede	1 mm ²
nominale spanning U _N	48 V AC
	74 V DC
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
test-stootspanning	1,5 kV

Contact

contactdiameter	1 mm
min. doorsnede	0,08 mm ²
max. doorsnede	1 mm ²

aansluitgegevens

Aansluitmethode	soldeeraansluiting
-----------------	--------------------

Materiaal

materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
contactoppervlak	vernikkeld, verguld
materiaal isolatiehuis	PA66

Connectoren

draairichting	standaard
---------------	-----------

Mechanische eigenschappen

RC-19P1N120000 - Contactblok



1602482

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1602482>

Mechanische gegevens

steekcycli	100
------------	-----

RC-19P1N120000 - Contactblok


1602482

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1602482>



Tekeningen

schematekening



Polbild


RC-19P1N120000 - Contactblok

1602482

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1602482>



schematekening



Maatschets

RC-19P1N120000 - Contactblok



1602482

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1602482>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	332cf332-5964-4d2f-8e5f-06ba59365f24