

VS-P1211-P1211-C1000/ 5,0 - Glasvezelkabel



1608715

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608715>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Geconfectioneerde PROFINET-glasvezelkabel, ronde kabel, polymeervezel 980/1000 µm, SC-RJ/IP67 metalen push-pull-behuizing op SC-RJ/IP67 metalen push-pull-behuizing, voor toepassing in gebouwen, kabel geschikt voor buitentoepassingen met UV-bescherming, lengte: 5 m

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1608715
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	ABNMAY
GTIN	4046356161275
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	451 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	213,271 g
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Datakabel geconfectioneerd
sensortype	PROFINET
aantal polen	2

Elektrische eigenschappen

Demping	$\leq 2,5$ dB (bij 660 nm)
overdrachtsmedium	glasvezel

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	------------

Materiaal

materiaal afdichting O-ring	NBR
materiaal afdichting Kabelafdichting	TPE
materiaal behuizing	Zinkspuitgietwerk
buitenmantel, materiaal	LSFH

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm	connector recht SC-RJ
Type vergrendeling	push-pull

Aansluiting 2

bouwvorm	connector recht SC-RJ
Type vergrendeling	push-pull

Kabel/leiding

kabellengte	5,00 m
Kabelgewicht	67 kg/km
aderopbouw signaalleiding	1000,00 μ m
aderdiameter inclusief isolatie	2,2 mm
kabelbuitendiameter	7,50 mm
buitenmantel, materiaal	PE
buitenmantel, kleur	groen RAL 6018
afzonderlijke ader, kleur	zwart, oranje
kleinste buigradius, permanent gelegd	25 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd	25 mm
Halogeenvrij	ja
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 60 °C (kabel, vaste montage)

VS-P1211-P1211-C1000/ 5,0 - Glasvezelkabel



1608715

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608715>

	-30 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage)
--	---

Lichtgeleiderkabel

Aantal vezels	2
---------------	---


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
	IP65/IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage)	-30 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage)
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage)	-20 °C ... 60 °C (kabel, flexibele montage)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	stekker/bus


Tekeningen

Maatschets




SCRJ-push-pull-connector, IP67

Maatschets




SCRJ-push-pull-connector, IP67

schematekening



Poolschema steker SCRJ

schematekening



Poolschema steker SCRJ

VS-P1211-P1211-C1000/ 5,0 - Glasvezelkabel

1608715

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608715>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	
	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl