

RC-19S1NP20000 - Contactblok



1602968

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1602968>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Contactblok, M23, aantal polen: 16+3, type contactaansluiting: Bus, insoldeeraansluiting, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1241566

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1602968
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	ABRAFU
Productcode	ABRAFU
GTIN	4046356242646
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	12,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	12,8 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

RC-19S1NP20000 - Contactblok

1602968

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1602968>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
toepassing	signaal
aantal polen	19
stekerbeeld	16+3
polarisatie	N
Schroefdraadsoort	M23

Elektrische eigenschappen

Contact: Contactgroep 1

contactdiameter	1,5 mm
min. doorsnede	0,08 mm ²
max. doorsnede	1 mm ²
nominale stroom I_N	10 A (bij max. aansluitdoorsnede)
nominale spanning U_N	48 V AC
	74 V DC
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
test-stootspanning	1,5 kV

Contact: Contactgroep 2

contactdiameter	1 mm
min. doorsnede	0,08 mm ²
max. doorsnede	1 mm ²

aansluitgegevens

Aansluitmethode	insoldeeraansluiting
-----------------	----------------------

Connectoren

draairichting	standaard
---------------	-----------

RC-19S1NP20000 - Contactblok

1602968

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1602968>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
--	--------------------------