

RM-12S1N8A1100 - Kabelconnector



1613264

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1613264>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



M23, Kabelconnector, serie: RM, recht, afgeschermd: nee, Schroefvergrendeling, aantal polen: 12, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1613264
Verpakkingseenheid	20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	20 Stuks
Verkoopcode	ABRAFA
Productcode	ABRAFA
GTIN	4046356399036
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	73,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	69,47 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

RM-12S1N8A1100 - Kabelconnector

1613264

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1613264>



Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:	Crimpcontacten Ø 1 mm separaat bestellen
-------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (kabelzijde)
-------------	--------------------------------

Connectoren

Isolatiebehuizing

Opmerking	bestelinformatie: Crimpcontacten Ø 1 mm separaat bestellen
polarisatie	N
materiaal (Isolatiebehuizing)	PA 6.6
Aansluitmethode	Crimpaansluiting
Type contactswitch	Bus
toepassing	signaal
aantal polen	12
draairichting	standaard
stekerbeeld	12
aantal contact (Contactgroep 1)	12
diameter contact (Contactgroep 1)	1 mm
nominale stroom contact (Contactgroep 1)	8 A (bij max. aansluitdoorsnede)
nominale spanning contact (Contactgroep 1)	48 V AC 74 V DC
test-stootspanning	1,5 kV
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3

behuizing

uitvoering	Kabelconnector-behuizing
Schroefdraadsoort	M23
Bouwworm	recht
Type vergrendeling	Schroefvergrendeling
Pg-wartel	M16 x 1,5
materiaal (behuizing)	GD-Zn
materiaal (Behuizingsoppervlak)	Ni
materiaal (Gedraaide onderdelen)	CuZn
beschermklasse (gemonteerd)	IP65 IP67 IP68

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

RM-12S1N8A1100 - Kabelconnector



1613264

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1613264>

toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)

50 % ... 65 %

RM-12S1N8A1100 - Kabelconnector


1613264

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1613264>



Tekeningen

schematekening



Polbild


RM-12S1N8A1100 - Kabelconnector

1613264

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1613264>



schematekening



Polbild

RM-12S1N8A1100 - Kabelconnector



1613264

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1613264>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RM-12S1N8A1100 - Kabelconnector



1613264

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1613264>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	19d2db11-6e3c-43b5-9342-c862123178df

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl