

RC-1RS1NRA0000 - Contactblok

1603213

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1603213>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Contactblok, M23, aantal polen: 16+2+FE, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, serie: NC, RC, RM, TU, UC

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1603213
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	ABRAFT
GTIN	4046356244176
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2,63 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2,54 g
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:	crimpcontacten 16 x Ø 1 mm, 2 x Ø 1,5 mm, 1 x Ø 1,5 mm (PE) separaat bestellen
-------------------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
toepassing	signaal
aantal polen	19
stekerbeeld	16+2+FE
polarisatie	N
Schroefdraadsoort	M23

Elektrische eigenschappen

Contact: Contactgroep 1

contactdiameter	1,5 mm
nominale stroom I_N	10 A (bij max. aansluitdoorsnede)
nominale spanning U_N	48 V AC
	74 V DC
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
test-stootspanning	1,5 kV

Contact: Contactgroep 2

contactdiameter	1 mm
min. doorsnede	0,08 mm ²
max. doorsnede	1 mm ²
nominale stroom I_N	8 A
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Crimpaansluiting
-----------------	------------------

Materiaal

materiaal Isolatiebehuizing	PA 6.6
-----------------------------	--------

Connectoren

RC-1RS1NRA0000 - Contactblok

1603213


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1603213>



draairichting	standaard
---------------	-----------

Tekeningen

schematekening



Polbild

RC-1RS1NRA0000 - Contactblok



1603213

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1603213>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121522
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl