

HC-B 6-TMS-100/O1STM20G-STA - Behuizing



1604052

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604052>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



HEAVYCON ADVANCE Standard met poedercoating, wartelbehuizing B6, met schroefvergrendeling, hoogte: 100 mm, met schroefdraad 1 x M20, kabelaanluiting recht

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1604052
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	AF7AAA
GTIN	4017918883966
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	301,73 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	301,73 g
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-B6, BB10, DD24, M
----------	--


Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met schroefvergrendeling
Behuizingstype	Wartelbehuizing
toepassing	Standaard
bouwworm	B6
Aantal kabelAansluitingen	1
schroefmethode	1x M20
bevestigingsschroeven	M6
Afgeschermd	nee
kabeluitgang	recht
Pg-wartel	zonder

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	3 Nm (vergrendelingsschroef)
---------------	------------------------------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	57 mm
Hoogte	100 mm
lengte	92 mm

Inbouwmaat

breedte montage-uitsparing	35 mm
lengte montage-uitsparing	52 mm

Materiaal

materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	Spuitgietaluminium
materiaal behuizingsoppervlak	poedercoating, grijs
materiaal vergrendelingsbeugel	roestvaststaal

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
	IP68 (0,2 bar/24 h)

1604052

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604052>

	IP69K
Beschermklassse (NEMA)	4 (NEMA 250)
	4X (NEMA 250)
	6P (NEMA 250)
	12 (NEMA 250)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Mechanische eigenschappen


Mechanische gegevens

schroefmethode	1x M20
type vergrendeling	Schroef

Montage

Montage-instructie	Om de functie van het PE-contact ook bij het schuin insteken te waarborgen, dienen beide aanbouwflenzen een goede elektrische verbinding met de metalen aanbouwwand te hebben.
	Aandraaimoment van de vergrendelingsschroef 3 Nm
bevestigingsschroeven	M6

Tekeningen



montage-uitsparing

1) bij toepassing van stalen M4-schroeven

2) bij toepassing van zelftappende schroeven (Torx® 20, M4)

HC-B 6-TMS-100/O1STM20G-STA - Behuizing

1604052

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604052>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

1604052

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604052>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl