

HC-B 16-TFQ-76/O1STM32G - Behuizing



1645079

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1645079>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



HEAVYCON-wartelbehuizing B16, voor dwarsbeugels, hoogte: 76 mm, met schroefdraad 1 x M32, kabelaanluiting recht

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1645079
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	AF7AAC
GTIN	4017918912949
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	277,42 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	270,68 g
Land van herkomst	DE

HC-B 16-TFQ-76/O1STM32G - Behuizing



1645079

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1645079>

Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met beugelvergrendeling
Behuizingstype	Wartelbehuizing
toepassing	Standaard
bouwworm	B16
Aantal kabelAansluitingen	1
schroefmethode	1x M32
Afgeschermd	nee
kabeluitgang	recht
Pg-wartel	zonder

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	43 mm
Hoogte	76 mm
lengte	94 mm

Materiaal

materiaal behuizing	Spuitsgietaluminium
materiaal behuizingsoppervlak	poedercoating, grijs

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	1x M32
type vergrendeling	Pin

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 16-TFQ-76/O1STM32G - Behuizing


1645079

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1645079>



Tekeningen

Maatschets





HC-B 16-TFQ-76/O1STM32G - Behuizing

1645079

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1645079>



Maatschets



HC-B 16-TFQ-76/O1STM32G - Behuizing

1645079

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1645079>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
--	---

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---