

HC-M-KV-M20(11-16) - Kabelwartel

1645998

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1645998>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Metalen kabelwartel tot 5 bar, schroefdraadlengte: 6 mm, kabeldiameter: 11-16 mm, SW 27, wartel: M20

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1645998
Verpakkingseenheid	25 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	25 Stuks
Verkoopcode	AF7DAX
Productcode	AF7DAX
GTIN	4017918941260
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	46,75 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	45,51 g
Douanetariefnummer	74198090
Land van herkomst	DE

HC-M-KV-M20(11-16) - Kabelwartel

1645998

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1645998>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Kabelwartel
toepassing	Standaard
Aantal kabels	1
fabrikant	Jacob
fabrikantnaam	50.620/25 M
Afgeschermd	nee

Afmetingen

Maatschets	
lengte	35,5 mm
lengte bevestigingsschroefdraad	6 mm
printgatdiameter	20,1 mm ... 20,2 mm
sleutelwijdte wartelmoer	27 mm
sleutelwijdte wartel	27 mm
zeskant hoekmaat	30 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde	M20 x 1,5
schroefdraadspoed	1,5 mm

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	7,5 Nm (wartelmoer)
	7,5 Nm (adapter)

Materiaal

materiaal Klemkooi	PA
materiaal afdichting O-ring	NBR
materiaal afdichting Kabelafdichting	CR/NBR
Materiaal wartel	messing, vernikkeld

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter Kabel 1	11 mm ... 16 mm
Halogeenvrij	nee

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
beschermklasse	IP68 (tot 5 bar)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 100 °C


HC-M-KV-M20(11-16) - Kabelwartel

1645998

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1645998>



Tekeningen



Maatschets

HC-M-KV-M20(11-16) - Kabelwartel

1645998

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1645998>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	b4f45b5a-e88d-4bc0-87dc-337c28da4a9f