

TU-0000000TUDU - Behuizing voor ronde connector



1605891

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1605891>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Behuizing voor ronde connector, serie: TU, haaks, bajonetvergrendeling, M23, aantal polen: 12, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 2 mm... 14,5 mm, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1605891
Verpakkingseenheid	8 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	8 Stuks
Verkoopcode	ABRAHE
Productcode	ABRAHE
GTIN	4046356255509
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	173,86 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	162,937 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	DE

TU-0000000TUDU - Behuizing voor ronde connector



1605891

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1605891>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizing voor ronde connectoren
serie	TU
toepassing	signaal
stekerbeeld	12
Afgeschermd	ja
Schroefdraadsoort	M23

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Crimpaansluiting
-----------------	------------------

Materiaal

materiaal behuizing	GD-Zn
materiaal Gedraaide onderdelen	CuZn
materiaal Behuizingsoppervlak	Ni
materiaal Afdichting	FPM (O-ring)
materiaal afdichting	FPM of NBR of EPDM

Connectoren

bouwvorm	haaks
----------	-------

Kabel/leiding


kabelbuitendiameter	2 mm ... 14,5 mm
---------------------	------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 125 °C
hoogtepositie	2000 m

Tekeningen



TU-0000000TUDU - Behuizing voor ronde connector



1605891

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1605891>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	8ed9999c-4f49-4352-bc74-073bdcbf29e0