

VS-M20 (5-13) - D-SUB-wartelmoer

1652127

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652127>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



D-SUB-moer met kabelafdichting, voor kabeldiameters van 5 mm... 13 mm, voor wartelbehuizingen VS-25-...

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1652127
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	ABNCBZ
Productcode	ABNCBZ
GTIN	4017918917111
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	5,06 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	5,06 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

VS-M20 (5-13) - D-SUB-wartelmoer

1652127

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652127>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Wartelmoer
toepassing	Wartelmoer
schroefmethode	M20

Afmetingen

Buitenafmeting

min. buitendiameter	5 mm
max. buitendiameter	13 mm

Materiaal

Kleur	grijs
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting	neopreen
materiaal behuizing	PA

Kabel/leiding

kabeltype	Ronde kabel
kabelbuitendiameter	5 mm ... 13 mm

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	M20
----------------	-----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-20 °C ... 80 °C

VS-M20 (5-13) - D-SUB-wartelmoer



1652127

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652127>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161500
-------------	----------

VS-M20 (5-13) - D-SUB-wartelmoer



1652127

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652127>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl